


E12424



Câble de raccordement Ethernet

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS



Application		
Caractéristique spécifique		contacts dorés; câble blindé
Version		câble Ethernet, codage D
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	48 AC / 60 DC
Classe de protection		III
Courant de sortie total	[A]	4
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...70
Indice de protection		IP 65; IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	1342
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		zamac, nickelé
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique - connecteur		
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: D; Corps: TPU, noir; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,4 Nm; Prolongateur blindé: blindage raccordé		


Câble de raccordement Ethernet

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

Raccordement électrique

Câble: 20 m, PVC, vert, Ø 6,5 mm, blindé; PROFINET; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: D; Corps: TPU, noir; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,4 Nm; Prolongateur blindé: blindage raccordé

