




Save as PDF



HeadsUp Lite™ 2610 LED Zone 0 Flashlight



2610 ger dig hands-free-belysning där du behöver den, när du behöver den. Med en tvålägesknapp aktiveras samtliga 3 lysdioder för full ljusstyrka, eller bara 1 för att förlänga batterilivslängden. Den justerbara textilremmen passar bekvämt och säkert på ditt huvud, medan gummiremmen har ett fast grepp om hjälmen. Båda medföljer, liksom de 3 alkaliska AAA-batterierna. HeadsUp Lite 2610 är idealisk för kartläsning eller lätta arbetsuppgifter på campingplatsen, såväl som för arbete. Certifierad enligt ATEX som säker att använda i farliga platser av typ Zon 1 (kategori 2).



Materials

HeadsUp Lite™ 2610 LED Zone 0 Flashlight

ANSI FL1 Specifications

LJUSKÄLLA	Hög LED	
BATTERIER	3 AAA Alkaline (Included)	
LADDNINGSTID	N/A	
SPÄNNING	4.5	
LÄNGD	3.8 cm (1.49")	
VIKT MED BATTERIER	0.13 kg (4.5 oz.)	
VIKT UTAN BATTERIER	0.05 kg (1.9 oz.)	

Hölje	Lins	Mantel	Kontakttyp
Polycarbonate	Polycarbonate	N/A	Push button On/Off switch
Klämma	Contact, Spring & Retainer	O-ring	Nattvisionsfilm
N/A	Stainless Steel and Brass Nickel Plate	Ethylene Propylene	N/A

Konfiguration

Kat. #	Beskrivning
2610Z0	HeadsUp Lite™ 2610 LED Zone 0 Flashlight

HeadsUp Lite™ 2610 LED Zone 0 Flashlight Tillbehör

Det finns just nu inga tillbehör tillgängliga för den här produkten

LJUSEFFEKT



DRIFSTID (timmar/min.)



STRÅLAVSTAND (meter)



FRSTRÅLLINTENSITET (candela)



FL1 STANDARD	Hög	Låg
	19h	
	28m	19 m.
	194cd	91cd

Approvals



- II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

Certificate: ITS09ATEX26185X