

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable con revestimiento de poliéster negro
- Se puede aplicar manualmente
- Desmontable y reutilizable
- Excelente resistencia a la corrosión, la radiación y la abrasión
- Muy durable con excelente resistencia química

Brida liberable de acero inoxidable con revestimiento de poliéster negro RS Pro, 230mm x 5 mm

Código RS: 185-8670



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

Estas bridas extraíbles con revestimiento de acero inoxidable de grado 316 RS Pro se han diseñado para su uso en entornos industriales y marinos. Estas bridas son una alternativa ideal cuando las bridas de nylon 66 no son adecuadas para entornos hostiles o lugares donde hay calor. El acero inoxidable utilizado tiene una alta resistencia a daños por sustancias químicas y sales, por lo que es adecuado para entornos hostiles. El revestimiento de poliéster negro mejora las propiedades de manipulación del acero inoxidable, lo que reduce la posibilidad de rozaduras y mezclas con el color de la mayoría de las fundas de cables.

Especificaciones

Tipo	Desmontable
Color	Negro
Material	Acero inoxidable con revestimiento de poliéster
Aplicación	Agrupamiento de cables, aplicaciones en industrias
Resistente a.	Corrosión, radiación y abrasión
• Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C	-80°C
Temperatura de funcionamiento máxima; 90 °C	150 °C.
Comportamiento del fuego	Pirorretardante, sin halógenos
Cantidad	100

Especificaciones mecánicas

Longitud	230mm
Anchura	5mm
Resistencia a la tracción	420N

Dimensions

RS Article	Colour	Length (mm)	Width (mm)	Quantity	Max Bundle Dia. (mm)
185-8670	Black	230	5	100	60
547-4399	Black	230	10	100	60
185-8686	Black	330	5	100	95
185-9364	Black	330	10	100	95
547-4406	Black	450	10	100	130

