

Principales

Gamme de produit	ISFL160
Gamme	FuPacT
Type de produit ou équipement	Transformateur de courant
Application	Alimentation externe
Compatibilité de gamme	FuPacT FuPacT ISFL ISFL160 sectionneur inter-fusible
Description des pôles	1P
Rapport de transformation de courant	150/5 A
Puissance consommée en VA	5 VA

Complémentaires

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire pour mesure
Type de transformateur de courant	Classe de mesure 1
Facteur de sûreté maximal	5
[Ue] tension assignée d'emploi	800 V CA 50/60 Hz
Degré de protection IP	IP20
Normes	VDE 0414 CEI 60044-1 BS 7626
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration REACH
REACH free of SVHC	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS UE
Toxic heavy metal free	Oui
Mercury free	Oui
RoHS exemption information	<input checked="" type="checkbox"/> Oui
Régulation RoHS Chine	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.