


E12280



Câble de connexion

VDOGH080MSS0001H08STGH080MSS




Application	
Caractéristique spécifique	Sans halogène
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 30 AC / < 36 DC
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...80
Indice de protection	IP 68
Données mécaniques	
Poids [g]	94,1
Matière du corps	PUR
Matière écrou moleté	laiton, nickelé
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces
Raccordement électrique - connecteur	

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



Câble de connexion

VDOGH080MSS0001H08STGH080MSS

Raccordement électriqueCâble: 1 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²**Raccordement****Raccordement électrique - Connecteur femelle**

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm

