数据表

用于墙面安装的RS PRO两件式外壳

商品编号：1920745

EN




产品详情

两件式外壳由黑色ABS制成。外壳提供IP54防护等级，非常适合不需要密封的应用，以安装吊耳可以安装在墙壁和其他表面上。


产品特点及优势

- 由ABS制成
- 黑色可供选择。
- 防液体和固体物质的防护等级：IP54等级
- 壁挂凸耳



类别	壁挂式外壳
类型	齐全，带凸耳 (**U**)
材料	ABS
型号	无密封条
高度	18.1 mm
宽度	59.4 mm
长度	76.5 mm
颜色	黑色
防护等级	IP54
符合标准	符合RoHS标准
配件	3/13螺丝：2.0件
证书编号	CE/032/18

最大PCB尺寸



虚线表示PCB板下安装凸台的轮廓。推荐采用安装孔直径ø3.5mm
所有尺寸的公差在+/- 0.5mm之内