

CARACTERISTIQUES

- Col de cygne ajustable haute flexibilité
- Conception à double abat-jour pour une dissipation thermique efficace
- Construction de haute qualité
- Léger pour une polyvalence maximale

Lampe de machine à LED de RS PRO, 100 → 277 V c.a., 3 W, col flexible, longueur de ARM 520 mm

RS code commande : 777-7952



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et

fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Cette lampe machine-outil à LED flexible de RS PRO vous offre la lumière là où vous en avez besoin tout en gardant les mains libres. Avec un col de cygne entièrement ajustable, tous les angles d'éclairage sont possibles. Le col de cygne est également résistant aux vibrations, ce qui signifie que la lampe peut être utilisée en toute confiance dans les environnements de machines lourdes.

Caractéristiques

Type de lampe	LED
Type de lumière	ARM flexible
Lampe fournie	Oui
Transformateur intégré	Oui
Protection installée	Non
Interrupteur fixé	Non
Abat-jour	Plastique
Longueur du cou	500mm
Type ARM	Col flexible

Spécifications

Type de fiche mâle secteur	Fiche mâle de type C - euro
Tension nominale	100 à 240 V.
Puissance	3W
Indice de rendement énergétique de l'UE	A+
Nombre d'ampoules	3

Spécifications mécaniques

Longueur du ARM	520mm
Longueur de câble	1,8m
Angle de faisceau	30°

Catégorie de protection

Indice IP

IP 20

Homologations



Conformité/certifications

Certificat de conformité RoHS, homologué CE

