

## 特点

- 由黑色 PVC 制成
- 结实耐用 Durable
- 为穿过的电缆提供保护
- 它们设计用于 31.7mm 宽的孔和 1.5mm 厚的面板。

## RS Pro pvc 22mm 圆形电缆垫圈、提供最大尺寸 直径为 18mm 的电缆

RS 库存号: 666-4619



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性 1

精选 8 种不同尺寸的标准垫圈 (类型 1) 和 2 种不同尺寸的易于安装垫圈 (类型 2)。PVC 黑色垫圈套件的合适补充装, 库存号 666-4584。以每包 100 个提供

666-4593 - 8.5 毫米  
666-4596 - 10.2 毫米  
666-4590 - 13.3 毫米  
666-4600 - 15.5 毫米  
666-4603 - 19.5 毫米  
666-4607 - 23.7 毫米  
666-4613 - 23.9 毫米  
666-4616 - 29.9 毫米  
666-4622 - 30 毫米  
666-4619 - 38.1 毫米 m

## 一般规格

垫圈类型	圆形
材料	pvc
颜色	黑色
应用	电缆管理、用于将电缆穿过线槽或面板、固定电缆并防止电缆护套、办公桌到接线盒的潜在磨损


## 机械规格

最大面板厚度	1.5mm
面板孔直径	32mm
最大电缆直径	25mm
最小面板厚度	1.5mm
电缆直径范围	0~25mm

## 认证



Dimensions						
Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Stock no.
1	8.5	6.0	3.0	4.7	1.7	666-4593
1	10.2	7.2	5.0	4.4	1.7	666-4596
1	13.3	10.0	6.4	6.3	1.7	666-4590
1	15.5	11.0	7.8	9.0	3.0	666-4600
1	19.5	13.9	10.5	6.4	3.4	666-4603
1	23.7	20.1	15.5	6.1	1.7	666-4607
1	29.9	25.1	18.9	7.2	1.5	666-4616
1	38.1	31.7	25.0	7.8	1.5	666-4619



Dimension – mm