

# HV M5/1-VS 3 - 连接件



3049440  
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3049440>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



连接件，深度: 4 mm，宽度: 12 mm，高度: 42 mm，位数: 3，颜色: 银色

## 商业数据

|            |                  |
|------------|------------------|
| 订货号        | 3049440          |
| 包装单位       | 10 pc            |
| 最小订货量      | 10 pc            |
| 销售关键代码     | BE4Z2X           |
| 产品关键代码     | BE4Z2X           |
| 目录页面       | 页码396 (C-1-2019) |
| GTIN       | 4046356313551    |
| 单件重量（含包装）  | 15.79 g          |
| 单件重量（不含包装） | 15.3 g           |
| 原产地        | CN               |

# HV M5/1-VS 3 - 连接件



3049440  
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3049440>

## 技术数据

### 产品属性

|      |     |
|------|-----|
| 产品类型 | 桥接件 |
| 位数   | 3   |

### 连接数据

|        |      |
|--------|------|
| 最大负载电流 | 76 A |
|--------|------|

### 尺寸

|    |        |
|----|--------|
| 宽度 | 12 mm  |
| 高度 | 42 mm  |
| 深度 | 4 mm   |
| 孔距 | 15 mm  |
| 孔径 | 5.6 mm |

### 材料规格

|      |    |
|------|----|
| 颜色   | 银色 |
| 标识材料 | 铜缆 |

### 机械特性

|      |       |
|------|-------|
| 技术数据 |       |
| 钻孔间距 | 15 mm |

# HV M5/1-VS 3 - 连接件



3049440  
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3049440>

## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27141190 |
| ECLASS-13.0 | 27141190 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002848 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# HV M5/1-VS 3 - 连接件



3049440  
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3049440>

## 产品环境合规性

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| EU RoHS                                |                  |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》                       | 是, 无豁免           |
| China RoHS                             |                  |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E           |
|                                        | 没有超过限值的危险物质      |
| EU REACH SVHC                          |                  |
| 《REACH候选物质注释》( CAS编号 )                 | 相关物质重量百分比不超过0.1% |

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)