

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

测试插头插片，位数: 1，颜色: 银色



优势

- 测试插座PSBJ...用于代替一般的桥接螺钉，在桥接端子组上提供电压网络测试接入点
- 测试插座的设计已符合电力行业中所会遇到的特殊情况

商业数据

订货号	0201304
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE1Z3X
产品关键代码	BE1Z3X
目录页面	页码586 (C-1-2019)
GTIN	4017918098179
单件重量（含包装）	1.41 g
单件重量（不含包装）	1.354 g
原产地	PL

PSBJ 3/13/4 - 测试插头插片



0201304
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201304>

技术数据


产品属性

产品类型	测试插座
位数	1

连接数据

测试插座扭矩	M3
连接方式	螺钉连接

尺寸

尺寸图	
宽度	4 mm
高度	4 mm
引脚直径	2.4 mm
螺纹	M3

材料规格

颜色	银色
标识材料	黄铜
绝缘材料	PA
接触件材料	PE-LD，镀银黄铜

环境和真实条件

环境条件	
环境温度（运行）	-40 °C ... 80 °C

安装

螺纹	M3
----	----


PSBJ 3/13/4 - 测试插头插片

0201304

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201304>



图纸



PSBJ 3/13/4 - 测试插头插片



0201304

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201304>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440313
ECLASS-13.0	27250304

ETIM

ETIM 9.0	EC002555
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

PSBJ 3/13/4 - 测试插头插片



0201304

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201304>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn