



Protection coupure

KRYTECH 642

Risque faible - ISO B



RESICOMFORT
TECHNOLOGY

PROTECTION CONTRE LA COUPURE
NIVEAU B



ISO 13997
5,7 N (510 g)

CATÉGORIE 2



Dextérité EN ISO
21420: 5/5

Confort, souplesse et respirabilité sans compromis sur la protection coupure et la durabilité. Compatible avec les écrans et dispositifs tactiles.

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Confort

- Un gant tricoté sans couture et vanisé pour un confort maximum, une bonne dextérité et souplesse avec une protection coupure (Coupure ISO Niveau B)



Durabilité

- Résistance: usage prolongé garanti par notre procédé exclusif ResiComfort. Respirabilité, souplesse et durabilité prouvée de l'enduction.



Protection de la peau

- Sans substances nocives : OEKO-TEX® STANDARD 100, sans DMF
- Homologué dermatologiquement



Compatible écrans tactiles

- Compatible avec les écrans et dispositifs tactiles.



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture



Lavabilité

- Lavable 1 fois à 40°C



Pratique

- Niveau de coupure facile à identifier grâce au marquage au dos du gant.

INDUSTRIES

- Industrie automobile
- Construction: Charpentiers / Menuisiers
- Construction: Couvresseurs / Carreleurs / Vitriers
- Construction: Chauffagistes / Plombiers / Sanitaires
- Industrie du papier

APPLICATIONS

- Manipulation et tri de petites pièces coupantes
- Pose de structures en acier
- Pose de carrelage, tuiles, châssis ou tôles en zinc
- Manipulation de pièces métalliques
- Manipulation de carton, papier



Protection coupure

KRYTECH 642

Risque faible - ISO B

(LÉGENDES)

EN388		DANGERS MÉCANIQUES	
		NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)	
4	X	4	2 B
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
			Protection contre les chocs (optionnel)
			Résistance à la coupure selon ISO 13997
			Résistance à la perforation
			Résistance au déchirement
			Résistance à la coupure
			Résistance à l'abrasion

EN407		DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)	
		NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)	
X	1	X	X X X
0-4	0-4	0-4	0-4 0-4 0-4
			Résistance aux grosses projections de métal en fusion
			Petites projections de métal fondu
			Résistance à la chaleur radiante
			Résistance à la chaleur convective
			Résistance à la chaleur de contact
			Propagation de flamme

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD
Jauge	15
Finition extérieure	Grip renforcé
Matière	Mousse de nitrile sablé
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleur	Noir, Gris
Longueur (cm)	23-28
Tailles	6 7 8 9 10 11

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Emballage	1 paire/sachet 12 paires/sachet 48 paires/carton
-----------	--

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/10/20/2585
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE