


CARACTERISTIQUES

- Conçu pour fournir des performances robustes
- Garantit une efficacité optimale
- Bande passante-Prend en charge les applications de réseau horizontal jusqu'à 100 m
- Marques de compteur imprimées
- Fourni dans un boîtier de 305 m

Câble en U/UTP Cat5e LSZH violet de RS Pro, 305 m sans terminaison/sans terminaison

RS code commande : 557-193



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Les câbles RS PRO catégorie 5e ont été conçus pour offrir d'excellentes performances dans les applications de réseau haut débit. Ce câble Cat5e dépasse les performances minimales spécifiées et empêche Diaphonie pour protéger les données

Caractéristiques

Nombre de brins	1
Type de brins conducteurs	Solide
Avec terminaison/sans terminaison	Sans terminaison
Type de connecteur	Sans terminaison/sans terminaison
Type de blindage	U/UTP
Matériau de gaine extérieure	LSZH
Couleur de la gaine	Violet
Matériau du conducteur	Cuivre nu
Matériau de l'isolant	Polyoléfine
Comportement au feu	Faible émission de fumées, zéro halogène (LSZH)
Application	Prend en charge les applications de réseau de base et horizontal sur des distances jusqu'à 100 mètres.

Spécifications mécaniques

Longueur	305m
Diamètre extérieur	5mm
Epaisseur de gaine	0.5mm
Diamètre de l'isolant	0.88mm +/-0.02
Jauge de fil américaine	24
Zone de section transversale	0.2mm ²
Taille des brins	24 AWG
Brins conducteurs	1/24mm

Homologations

Conformité/certifications	2011/65/EU et 2015/863
Normes Met	ANSI/EIA/TIA 568B.2:2002, ISO/CEI 11801:2002, RoHS, REACH

