

HALOPAR 16 50 W 230 V 35° GU10

OSRAM HALOPAR 16 GU10/GZ10 | Lampade alogene con riflettore parabolico PAR16 e attacco GU10/GZ10



Area applicative

- Illuminazione generale
- Negozi
- Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio

Vantaggi prodotto

- Brillante luce d'accento
- Con riflettore tutto di vetro per brillanti effetti di illuminazione
- Omologata per l'impiego in apparecchi di illuminazione aperti (secondo IEC 60598-1)
- Non richiede trasformatore
- Filtro UV
- Innovativa tecnologia di pinch per il bruciato
- Soddisfa la norma IEC 60432-2 grazie alla funzione fusibile integrata
- Non contiene mercurio

Caratteristiche prodotto

- Durata media: 2.000 ore
- Dimmerabile al 100%
- Indice di resa cromatica R_a : 100
- Attacco: GU10, GZ10



Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Potenza nominale	50.00 W
Tensione nominale	230 V
Potenza di costruzione	50.00 W
Fattore di potenza λ	1.00


Dati fotometrici

Flusso luminoso utile nominale 90°	300 lm
Intensità luminosa	900 cd
Temperatura di colore	2800 K
Tonalità di luce secondo EN 12364-1	Warm White
Indice di resa cromatica Ra	100
Fattore manten. flus lum fine durata nom	0.75
Flusso luminoso utile assegnato 90°	300 lm

Dati illuminotecnici

Aampiezza fascio luminoso	35 °
Tempo innesco	0.0 s
Tempo di avvio caratt.(fino al 60 %)	0.00 s

Dimensioni e peso



Diametro	51.0 mm
Lunghezza	55.0 mm
Lunghezza totale	53.0 mm
Bulbo esterno	PAR51
Diametro massimo	51.0 mm

Scheda prodotto

Durata

Durata nominale della lampada	2000 h
Durata caratteristica della lampada	2000 h
Num. cicli di accensione/spegnimento	50000 ¹⁾

1) At 1 min on / 3 min off

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	GU10
Contenuto caratt.di mercurio nella lamp.	0.0 mg
Senza mercurio	Si
Nota a pié pagina solo per prodotto	Non adatto per uso esterno o condizioni di umidità

Caratteristiche

Posizione di funzionamento	Universale
Dimmerabile	Si

Certificati, Norme, Direttive


Classe di efficienza energetica	D
Consumo di energia	50 kWh/1000h

Classificazioni specifiche del paese

Sist. internaz. di cod. delle lampade	HAGS/UB-50-230-GU10-51/35
Numero d'ordine	64824FL 50W 230

Distribuzione luminosa

Scheda prodotto



Distribuzione spettrale

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (altezza x profondità x lunghezza)	Volume	Peso lordo
4050300664880	HALOPAR 16 50 W 230 V 35° GU10	Cartone di spedizione 20	160 mm x 132 mm x 208 mm	4.39 dm ³	1036.80 g
4052899181106	HALOPAR 16 50 W 230 V 35° GU10	Cartone di spedizione 20	134 mm x 254 mm x 290 mm	9.87 dm ³	1030.00 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Referenze/links

Per le curve di distribuzione della luce vai su

- ▶ www.osram.it

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.