



Pushing Performance
Since 1945

Han C-female contact-c 1.5mm²



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 32 000 6204
规格	Han C-female contact-c 1.5mm ²
浩亭电子目录	https://harting.com/09320006204

标识

类别	插针
系列	Han [®] C
插针类型	压接针

版本

接线方式	压接针
公母类型	母头
制造过程	车削针

技术参数

导体截面积	1.5 mm ²
导体截面积	AWG 16
额定电流	≤40 A
接触电阻	≤1 mΩ
剥线长度	9.5 mm
插拔次数	≥500

材料特性

材料 (插针)	铜合金
表面 (插针)	镀银
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅

规格和认证

规格	IEC 60664-1
	IEC 61984

商业数据

包装尺寸	25
净重	0.01 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140049031
eCl@ss	27440204 工业插头连接器接触
ETIM	EC000796
UNSPSC 24.0	39121522