

CARACTERISTIQUES

- Acier inoxydable 316
- Raccord 150 lb
- Avec connexions BSPT (conique) et BSPP (parallèle)
- Résistance aux produits chimiques

Bague hexagonale en acier inoxydable RS Pro 1 1/2" R(T) mâle x 1 pouce G(P) femelle 1,18 pouce

RS code commande : 499-3619



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Série de raccords filetés en acier inoxydable de RS PRO, adaptés pour les applications qui exigent une connexion de tuyau sûre et fiable. Largement utilisés dans l'industrie de la plomberie ; l'eau et le gaz passent à travers une structure étanche. Ces raccords de tuyaux sont fabriqués en matériau durable en acier inoxydable 316 et sont disponibles en différentes tailles pour garantir un ajustement parfait. Tous les modèles sont extrêmement fiables et d'une excellente qualité.

Caractéristiques

Connexion 1	Mâle R de 1-1/2"
Connexion 2	1 pouce G femelle
Forme	Hexagonal
Type de raccord	Bague
Taille de filetage 1	1-1/2in
Taille de filetage 2	1in
Genre de connexion 1	Mâle
Genre de connexion 2	Femelle
Filetage standard 1	R
Filetage standard 2	G
Matériau	Acier inoxydable 316
Application	Tout au long de la maison (salle de bains, cuisine, etc.). Tout bâtiment avec de l'eau courante, du chauffage ou du gaz ; réseaux d'eaux usées et souterrains ; navires et bateaux ; moteurs de voiture

Spécifications mécaniques

Longueur	1.18in
-----------------	--------

