

CD 25X80 - 行线槽

3240197

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240197>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



用于在控制柜中进行安装的行线槽，灰色，包括上部 and 安装基座，宽：25 mm，高：80 mm，长：2000 mm

优势

- 通过预留的切断点，可以无需工具拆除支撑杆，且断口无毛刺
- 由于PPS CD刀口特殊的切割形状和杠杆效力，只需极小的力气，就可轻松完成切割，且断口无毛刺
- CUTFOX-CD行线槽切刀，切割简单，用力小，无毛边
- 行线槽杆的宽对角头方便安装盖罩，并能将其紧固
- 通过可卡接到两侧支撑杆的导线固定夹牢固固定导线
- 借助塑料空心铆钉及铆钉安装工具，轻松固定行线槽

商业数据

订货号	3240197
包装单位	20 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	BE7431
产品关键代码	BE7431
目录页面	页码581 (C-3-2019)
GTIN	4046356459136
单件重量（含包装）	887 g
单件重量（不含包装）	800 g
原产地	DE

CD 25X80 - 行线槽

3240197

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240197>




技术数据

产品属性

产品类型	线槽
------	----

尺寸

尺寸图	
宽度	25 mm
高度	80 mm
长度	2000 mm

材料规格

颜色	石灰色 (RAL 7030)
标识材料	PVC
阻燃等级，符合UL 94	V0
材质	无铅

电缆/电线

无卤素	否
-----	---

机械特性

使用接线容量	1535 mm² (100 %)
填充体积为60%时的电缆数量	55 (2.5 mm² Ø 3.4 mm)

环境和真实条件

环境条件	
环境温度（运行）	-25 °C ... 60 °C

CD 25X80 - 行线槽


3240197

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240197>



图纸

尺寸图



底座打孔符合DIN EN 50085标准

CD 25X80 - 行线槽

3240197

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240197>



认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240197>



CSA

认证ID: 80202282



VDE绘图认证

认证ID: 40058456



UL认证

认证ID: E328576

CD 25X80 - 行线槽

3240197

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240197>



分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27400703
ECLASS-12.0	27400703
ECLASS-13.0	27400703

ETIM

ETIM 9.0	EC000012
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

CD 25X80 - 行线槽

3240197

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240197>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn