

# ES/KMK 3 - 插入式标记条

1005224

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1005224>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

插入式标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：办公室打印系统，CMS-P1-PLOTTER，打孔，安装方式：插入，标签数：10，文本框高度：17 mm，文本框宽度：40 mm



## 优势

- 适用于UBE/D端子条标识支架的标签

## 商业数据

订货号	1005224
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BG2312
产品关键代码	BG2312
GTIN	4017918012458
单件重量（含包装）	2.8 g
单件重量（不含包装）	2.6 g
原产地	DE

# ES/KMK 3 - 插入式标记条

1005224

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1005224>



## 技术数据

### 说明

概述

打印图像可能因激光打印机而有所不同

### 产品属性

产品类型	端子标识
型号	插入式标记条

### 标识

标签数	10
-----	----

### 尺寸

宽度	17 mm
长度	40 mm

### 外部尺寸

外径	16 mm ... 35 mm
----	-----------------

### 文本框

文本框宽度	40 mm
文本框高度	17 mm

### 材料规格

颜色	白色 (RAL 9010)
标识材料	纸板
基座材料	纸板

### 环境和真实条件

#### 环境条件

建议环境温度 ( 存储/运输 )	23 °C
建议湿度 ( 存储/运输 )	50 % ( 建议使用原始包装 , 保存在干燥阴凉处 )

### 标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------	-----------------------------

### 安装

安装类型	插入
------	----

# ES/KMK 3 - 插入式标记条

1005224

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1005224>



## 分类

### ECLASS

ECLASS-12.0	27281106
ECLASS-13.0	27281106

### ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

# ES/KMK 3 - 插入式标记条

1005224

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1005224>



## 产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

(江宁236信箱) 邮编：211100

025-52121888

[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)