





Bundelbanden uit Polyamide 6.6 standaard

• T-serie in PA66 transparant

T-serie bundelbanden voor het bundelen en bevestigen van kabels, leidingen en slangen. Deze banden kunnen in praktisch iedere applicatie worden toegepast.

Hoofdkenmerken

- T-serie naturel bundelbanden, zeer grote verscheidenheid aan afmetingen
- voor 100% vervaardigd uit hoogwaardig kunststof, goed te recyclen
- binnenvertanding voor goede grip op de bundel
- eenvoudig te verwerken, handmatig of met gereedschap
- bandeinde handig in de sluitkop te steken door gebogen bandeinde



Gereedschappen vindt u vanaf pagina 442.

TYPE	Breedte (W)	Lengte (L)	Max. Ø	N	Materiaal	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
T18S	2,3	83,0	16,0	80	PA66	naturel (NA)	1.000	111-02809
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66	naturel (NA)	100	111-01919
T18I	2,5	145,0	35,0	80	PA66	naturel (NA)	100	111-02319
T18L	2,5	205,0	55,0	80	PA66	naturel (NA)	100	111-02119
T25L	2,8	240,0	65,0	110	PA66	naturel (NA)	100	111-02519
T25LL	2,8	330,0	95,0	110	PA66	naturel (NA)	100	111-02619
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66	naturel (NA)	100	111-03219
T30L	3,5	198,0	50,0	135	PA66	naturel (NA)	100	111-03419
T30LL	3,5	290,0	80,0	135	PA66	naturel (NA)	100	111-03549
T40R	4,0	175,0	40,0	180	PA66	naturel (NA)	100	111-03819
T50S	4,6	150,0	35,0	225	PA66	naturel (NA)	100	111-05819
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66	naturel (NA)	100	111-05013
T50M	4,6	245,0	65,0	225	PA66	naturel (NA)	100	111-06201
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA66	naturel (NA)	100	111-05219
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66	naturel (NA)	100	111-05409
T80R	4,7	210,0	55,0	355	PA66	naturel (NA)	100	111-05019
T80I	4,7	300,0	85,0	355	PA66	naturel (NA)	100	111-08229
T80L	4,7	390,0	110,0	355	PA66	naturel (NA)	100	111-05419
T120S	7,6	225,0	55,0	535	PA66	naturel (NA)	50	111-12829
T120I	7,6	300,0	80,0	535	PA66	naturel (NA)	100	111-12219
T150R	7,6	365,0	100,0	670	PA66	naturel (NA)	100	111-14819
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66	naturel (NA)	100	111-12019
T120M	7,6	460,0	125,0	535	PA66	naturel (NA)	100	111-12619
T120XM	7,6	600,0	175,0	535	PA66	naturel (NA)	50	111-12704
T120L	7,6	760,0	225,0	535	PA66	naturel (NA)	50	111-12429
T150L	8,8	820,0	245,0	780	PA66	naturel (NA)	25	111-15419
T150M	8,9	530,0	150,0	780	PA66	naturel (NA)	25	111-15619

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.



Bundelbanden uit Polyamide 6.6 standaard

- T-serie in PA66 transparant

TYPE	Breedte (W)	Lengte (L)	Max. Ø	N	Materiaal	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
T150XL	8,9	1.095,0	330,0	780	PA66	naturel (NA)	25	111-15519
T150XLL	8,9	1.325,0	405,0	780	PA66	naturel (NA)	25	111-15304
T250S	12,5	225,0	55,0	1.115	PA66	naturel (NA)	100	111-24705
T250R	12,5	515,0	125,0	1.115	PA66	naturel (NA)	25	111-24803
T250M	12,5	565,3	150,0	1.115	PA66	naturel (NA)	25	111-25002
T250I	12,5	730,0	203,0	1.115	PA66	naturel (NA)	25	111-25219
T250XL	12,5	1.030,0	305,0	1.115	PA66	naturel (NA)	25	111-00466

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.


Bundelbanden voor buitentoepassingen (UV-bestendig)

- T-serie in PA66W zwart



T-serie bundelbanden voor het bundelen en bevestigen van kabels, leidingen en slangen. Deze banden kunnen in praktisch iedere applicatie worden toegepast.

Hoofdkenmerken

- T-serie zwarte bundelbanden, weersbestendig, zeer grote verscheidenheid aan afmetingen
- voor 100% vervaardigd uit hoogwaardig kunststof, goed te recyclen
- binnenvertdanding voor goede grip op de bundel
- eenvoudig te verwerken, handmatig of met gereedschap
- bandeinde handig in de sluitkop te steken door gebogen bandeinde
- UV-bestendig



Materiaalspecificatie zie pagina 30.



TYPE	Breedte (W)	Lengte (L)	Max. Ø	N	Materiaal	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66W	zwart (BK)	100	111-01960
T18I	2,5	145,0	35,0	80	PA66W	zwart (BK)	100	111-02360
T18L	2,5	205,0	55,0	80	PA66W	zwart (BK)	100	111-02160

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.




Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.



Bundelbanden voor buitentoepassingen (UV-bestendig)

- T-serie in PA66W zwart

Gereedschappen vindt u vanaf pagina 442.


TYPE	Breedte (W)	Lengte (L)	Max. Ø		Materiaal	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
T25LL	2,8	330,0	95,0	110	PA66W	zwart (BK)	100	111-02660
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66W	zwart (BK)	100	111-03260
T30L	3,5	198,0	50,0	135	PA66W	zwart (BK)	100	111-03460
T30LL	3,5	290,0	80,0	135	PA66W	zwart (BK)	100	111-03570
T40R	4,0	175,0	40,0	180	PA66W	zwart (BK)	100	111-03860
T50S	4,6	150,0	35,0	225	PA66W	zwart (BK)	100	111-05860
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66W	zwart (BK)	100	111-04889
T50M	4,6	245,0	65,0	225	PA66W	zwart (BK)	100	111-06206
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA66W	zwart (BK)	100	111-05260
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66W	zwart (BK)	100	111-05440
T50LL	4,6	445,0	130,0	225	PA66W	zwart (BK)	100	111-06000
T80R	4,7	210,0	55,0	355	PA66W	zwart (BK)	100	111-05060
T80I	4,7	300,0	85,0	355	PA66W	zwart (BK)	100	111-08290
T80L	4,7	390,0	110,0	355	PA66W	zwart (BK)	100	111-05460
T120S	7,6	225,0	55,0	535	PA66W	zwart (BK)	50	111-12830
T120I	7,6	300,0	80,0	535	PA66W	zwart (BK)	100	111-12230
T150R(H)	7,6	365,0	100,0	670	PA66W	zwart (BK)	100	111-14860
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66W	zwart (BK)	100	111-12060
T120M	7,6	460,0	125,0	535	PA66W	zwart (BK)	100	111-12660
T120L	7,6	760,0	225,0	535	PA66W	zwart (BK)	50	111-12430
T150L	8,8	820,0	245,0	780	PA66W	zwart (BK)	25	111-15460
T150M	8,9	530,0	150,0	780	PA66W	zwart (BK)	25	111-15660
T150XL	8,9	1.095,0	330,0	780	PA66W	zwart (BK)	25	111-15502
T150XLL	8,9	1.325,0	405,0	780	PA66W	zwart (BK)	25	111-15305
T250X	12,5	370,0	100,0	1.115	PA66W	zwart (BK)	25	111-25100
T250R	12,5	515,0	125,0	1.115	PA66HIRHSUV	zwart (BK)	25	111-24805

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.




Bundelbanden uit Polyamide 6.6 standaard

- T-serie in PA66 zwart



T-serie bundelbanden voor het bundelen en bevestigen van kabels, leidingen en slangen. Deze banden kunnen in praktisch iedere applicatie worden toegepast.

Hoofdkenmerken

- T-serie standaard zwarte bundelbanden, zeer grote verscheidenheid aan afmetingen
- voor 100% vervaardigd uit hoogwaardig kunststof, goed te recycleren
- binnenvertanding voor goede grip op de bundel
- eenvoudig te verwerken, handmatig of met gereedschap
- bandeinde handig in de sluitkop te steken door gebogen bandeinde



Materiaalspecificatie zie pagina 30.



TYPE	Breedte (W)	Lengte (L)	Max. Ø	N	Materiaal	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66	zwart (BK)	100	111-01910
T18I	2,5	145,0	35,0	80	PA66	zwart (BK)	100	111-02370
T18L	2,5	205,0	55,0	80	PA66	zwart (BK)	100	111-02110
T25L	2,8	240,0	65,0	110	PA66	zwart (BK)	100	111-02500
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66	zwart (BK)	100	111-03210
T30L	3,5	198,0	50,0	135	PA66	zwart (BK)	100	111-03410
T30LL	3,5	290,0	80,0	135	PA66	zwart (BK)	100	111-03500
T50S	4,6	150,0	35,0	225	PA66	zwart (BK)	100	111-05810
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66	zwart (BK)	100	111-05000
T50M	4,6	245,0	65,0	225	PA66	zwart (BK)	100	111-06200
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA66	zwart (BK)	100	111-05210
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66	zwart (BK)	100	111-05400
T50LL	4,6	445,0	130,0	225	PA66	zwart (BK)	500	111-06002
T80R	4,7	210,0	55,0	355	PA66	zwart (BK)	100	111-08010
T80I	4,7	300,0	85,0	355	PA66	zwart (BK)	100	111-08210
T80L	4,7	390,0	110,0	355	PA66	zwart (BK)	100	111-05410
T120I	7,6	300,0	80,0	535	PA66	zwart (BK)	100	111-12210
T150R	7,6	365,0	100,0	670	PA66	zwart (BK)	100	111-14810
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66	zwart (BK)	100	111-12010
T120M	7,6	460,0	125,0	535	PA66	zwart (BK)	100	111-12610
T120XM	7,6	600,0	175,0	535	PA66	zwart (BK)	50	111-12701
T120L	7,6	760,0	225,0	535	PA66	zwart (BK)	50	111-12403
T150L	8,8	820,0	245,0	780	PA66	zwart (BK)	25	111-15405
T150XL	8,9	1.095,0	330,0	780	PA66	zwart (BK)	25	111-15500
T150XLL	8,9	1.325,0	405,0	780	PA66	zwart (BK)	25	111-15300

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.



Bundelbanden uit Polyamide 6.6 standaard

• T-serie in PA66 zwart

TYPE	Breedte (W)	Lengte (L)	Max. Ø		Materiaal	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
T250X	12,5	370,0	100,0	1.115	PA66	zwart (BK)	100	111-25102
T250M	12,5	565,3	150,0	1.115	PA66	zwart (BK)	25	111-25001
T250L	12,5	880,0	254,0	1.115	PA66	zwart (BK)	25	111-24601
T250XL	12,5	1.030,0	305,0	1.115	PA66	zwart (BK)	25	111-25200

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.



Bundelbanden uit Polyamide 6.6 standaard

• T-serie in PA66 diverse kleuren

T-serie bundelbanden voor het bundelen en bevestigen van kabels, leidingen en slangen. Deze banden kunnen in praktisch iedere applicatie worden toegepast.

Hoofdkenmerken

- T-serie bundelbanden in diverse kleuren, grote verscheidenheid aan afmetingen
- voor 100% vervaardigd uit hoogwaardig kunststof, goed te recyclen
- binnenvertanding voor goede grip op de bundel
- eenvoudig te verwerken, handmatig of met gereedschap
- bandeinde handig in de sluitkop te steken door gebogen bandeinde



T-serie

Gereedschappen vindt u vanaf pagina 442.


TYPE	Breedte (W)	Lengte (L)	Max. Ø		Materiaal	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66	blauw (BU)	100	111-03008
	3,5	150,0	35,0	135	PA66	geel (YE)	100	111-03006
	3,5	150,0	35,0	135	PA66	groen (GN)	100	111-03014
	3,5	150,0	35,0	135	PA66	rood (RD)	100	111-03004
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66	blauw (BU)	100	111-04800
	4,6	200,0	50,0	225	PA66	geel (YE)	100	111-04805
	4,6	200,0	50,0	225	PA66	groen (GN)	100	111-04801
	4,6	200,0	50,0	225	PA66	rood (RD)	100	111-04804
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66	blauw (BU)	100	111-05404
	4,6	390,0	110,0	225	PA66	geel (YE)	100	111-05428
	4,6	390,0	110,0	225	PA66	groen (GN)	100	111-05402
	4,6	390,0	110,0	225	PA66	rood (RD)	100	111-05406
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66	groen (GN)	100	111-12001
	7,6	387,0	100,0	535	PA66	rood (RD)	100	111-12002

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.





Bundelbanden voor temperaturen tot +105 °C (hittebestendig)

- T-serie in PA66HS transparant

T-serie bundelbanden voor het bundelen en bevestigen van kabels, leidingen en slangen. Deze banden kunnen in praktisch iedere applicatie worden toegepast.

Hoofdkenmerken

- T-serie naturel bundelbanden, hittebestendig, grote verscheidenheid aan afmetingen
- voor 100% vervaardigd uit hoogwaardig kunststof, goed te recyclen
- binnenvertanding voor goede grip op de bundel
- eenvoudig te verwerken, handmatig of met gereedschap
- bandeinde handig in de sluitkop te steken door gebogen bandeinde
- hoge temperatuurbestendigheid, tot +105 °C



Materiaalspecificatie
zie pagina 30.

TYPE	Breedte (W)	Lengte (L)	Max. Ø		Materiaal	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66HS	naturel (NA)	100	111-01959
T18I	2,5	145,0	35,0	80	PA66HS	naturel (NA)	1.000	111-02359
T18L	2,5	205,0	55,0	80	PA66HS	naturel (NA)	100	111-02159
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66HS	naturel (NA)	100	111-03259
T30L	3,5	198,0	50,0	135	PA66HS	naturel (NA)	100	111-03459
T30LL	3,5	290,0	80,0	135	PA66HS	naturel (NA)	100	111-03569
T40R	4,0	175,0	40,0	180	PA66HS	naturel (NA)	100	111-03859
T50S	4,6	150,0	35,0	225	PA66HS	naturel (NA)	100	111-05859
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA66HS	naturel (NA)	100	111-05259
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66HS	naturel (NA)	100	111-05436
T80R	4,7	210,0	55,0	355	PA66HS	naturel (NA)	100	111-05059
T80I	4,7	300,0	85,0	355	PA66HS	naturel (NA)	100	111-08259
T80L	4,7	390,0	110,0	355	PA66HS	naturel (NA)	100	111-05459
T120S	7,6	225,0	55,0	535	PA66HS	naturel (NA)	50	111-12824
T150R(H)	7,6	365,0	100,0	670	PA66HS	naturel (NA)	100	111-15069
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66HS	naturel (NA)	100	111-12059
T120XM	7,6	600,0	175,0	535	PA66HS	naturel (NA)	50	111-12719
T120L	7,6	760,0	225,0	535	PA66HS	naturel (NA)	50	111-12449

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.





Bundelbanden voor temperaturen tot +105 °C (hittebestendig)

- T-serie in PA66HS zwart

T-serie bundelbanden voor het bundelen en bevestigen van kabels, leidingen en slangen. Deze banden kunnen in praktisch iedere applicatie worden toegepast.

Hoofdkenmerken

- T-serie zwarte bundelbanden, hittebestendig, grote verscheidenheid aan afmetingen
- voor 100% vervaardigd uit hoogwaardig kunststof, goed te recyclen
- binnenvertanding voor goede grip op de bundel
- eenvoudig te verwerken, handmatig of met gereedschap
- bandeinde handig in de sluitkop te steken door gebogen bandeinde
- hoge temperatuurbestendigheid, tot +105 °C



T-serie

Gereedschappen vindt u vanaf pagina 442.

TYPE	Breedte (W)	Lengte (L)	Max. Ø	N	Materiaal	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66HS	zwart (BK)	100	111-01950
T18I	2,5	145,0	35,0	80	PA66HS	zwart (BK)	100	111-02358
T18L	2,5	205,0	55,0	80	PA66HS	zwart (BK)	100	111-02049
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66HS	zwart (BK)	100	111-03050
T30L	3,5	198,0	50,0	135	PA66HS	zwart (BK)	100	111-03450
T30LL	3,5	290,0	80,0	135	PA66HS	zwart (BK)	1.000	111-03660
T40R	4,0	175,0	40,0	180	PA66HS	zwart (BK)	100	111-03970
T50S	4,6	150,0	35,0	225	PA66HS	zwart (BK)	100	111-05850
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66HS	zwart (BK)	100	111-04950
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA66HS	zwart (BK)	100	111-05250
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66HS	zwart (BK)	100	111-05450
T80R	4,7	210,0	55,0	355	PA66HS	zwart (BK)	1.000	117-08070
T80I	4,7	300,0	85,0	355	PA66HS	zwart (BK)	100	111-08250
T80L	4,7	390,0	110,0	355	PA66HS	zwart (BK)	100	111-00388
T120S	7,6	225,0	55,0	535	PA66HS	zwart (BK)	50	111-12850
T150R(H)	7,6	365,0	100,0	670	PA66HS	zwart (BK)	100	111-15050
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66HS	zwart (BK)	100	111-12050
T120M	7,6	460,0	125,0	535	PA66HS	zwart (BK)	100	111-00153
T120XM	7,6	600,0	175,0	535	PA66HS	zwart (BK)	50	111-12700
T120L	7,6	760,0	225,0	535	PA66HS	zwart (BK)	50	111-12440
T150L	8,8	820,0	245,0	780	PA66HS	zwart (BK)	100	111-15410
T150M	8,9	530,0	150,0	780	PA66HS	zwart (BK)	25	111-15609
T150XL	8,9	1.095,0	330,0	780	PA66HS	zwart (BK)	25	111-15510

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.





Bundelbanden voor verhoogde slagvastheid uit Polyamide 6.6 ScanBlack

- T-serie in PA66HIR(S)

T-serie bundelbanden voor het bundelen en bevestigen van kabels, leidingen en slangen. Deze banden kunnen in praktisch iedere applicatie worden toegepast.

Hoofdkenmerken

- T-serie zwarte bundelbanden, slagvast, in diverse afmetingen
- voor 100% vervaardigd uit hoogwaardig kunststof, goed te recyclen
- binnenvertanding voor goede grip op de bundel
- eenvoudig te verwerken, handmatig of met gereedschap
- bandeinde handig in de sluitkop te steken door gebogen bandeinde
- hogere flexibiliteit onder koude omstandigheden



**Materiaalspecificatie
zie pagina 30.**

TYPE	Breedte (W)	Lengte (L)	Max. Ø	N	Materiaal	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66HIR(S)	zwart (BK)	100	111-04890
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA66HIR(S)	zwart (BK)	100	111-00222
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66HIR(S)	zwart (BK)	100	111-05441
T120I	7,6	300,0	80,0	535	PA66HIR(S)	zwart (BK)	100	111-12203
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66HIR(S)	zwart (BK)	100	111-12032
T120L	7,6	760,0	225,0	535	PA66HIR(S)	zwart (BK)	50	111-12402

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.




Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.



Bundelbanden voor verhoogde brandveiligheid (vlamvertragend)


- T-serie in PA66V0

T-serie bundelbanden voor het bundelen en bevestigen van kabels, leidingen en slangen. Deze banden kunnen in praktisch iedere applicatie worden toegepast, met name waar strenge eisen worden gesteld aan brandveiligheid en een beperkte emissie van rook en toxische gassen noodzakelijk is.



Hoofdkenmerken

- T-serie witte bundelbanden voor hogere eisen aan brandbescherming, in diverse afmetingen
- voor 100% vervaardigd uit hoogwaardig kunststof, goed te recyclen
- binnenvertanding voor goede grip op de bundel
- eenvoudig te verwerken, handmatig of met gereedschap
- bandeinde handig in de sluitkop te steken door gebogen bandeinde



Gereedschappen vindt u vanaf pagina 442.

TYPE	Breedte (W)	Lengte (L)	Max. Ø		Materiaal	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66V0	wit (WH)	100	111-91819
T18L	2,5	205,0	55,0	80	PA66V0	wit (WH)	1.000	111-02043
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66V0	wit (WH)	100	111-93019
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66V0	wit (WH)	100	111-95019
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA66V0	wit (WH)	100	111-00317
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66V0	wit (WH)	100	111-91210

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.





Bundelbanden voor temperaturen tot +150 °C uit Polyamide 4.6

- T-serie in PA46

T-serie bundelbanden voor het bundelen en bevestigen van kabels, leidingen en slangen. Deze banden kunnen in praktisch iedere applicatie worden toegepast.

Hoofdkenmerken

- T-serie bundelbanden, voor toepassing bij hoge temperaturen, in diverse afmetingen
- voor 100% vervaardigd uit hoogwaardig kunststof, goed te recycleren
- binnenvertanding voor goede grip op de bundel
- eenvoudig te verwerken, handmatig of met gereedschap
- bandeinde handig in de sluitkop te steken door gebogen bandeinde
- gebruikstemperatuur tot +150 °C continu



Materiaalspecificatie zie pagina 30.

TYPE	Breedte (W)	Lengte (L)	Max. Ø	N	Materiaal	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA46	naturel (NA)	1.000	114-01879
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA46	naturel (NA)	100	114-03079
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA46	grijs (GY)	100	111-00824
	4,6	200,0	50,0	225	PA46	naturel (NA)	100	111-00525
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA46	naturel (NA)	100	111-05220
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA46	naturel (NA)	100	111-00526
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA46	naturel (NA)	100	114-12179

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.




Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.



Bundelbanden voor verhoogde chemische bestendigheid tot +170 °C uit Ethylene-TetraFluorEthyleen

- T-serie in E/TFE


T-serie bundelbanden voor het bundelen en bevestigen van kabels, leidingen en slangen. Deze banden kunnen in praktisch iedere applicatie worden toegepast, met name waar strenge eisen worden gesteld aan chemische bestendigheid.




Hoofdkenmerken

- T-serie blauwe bundelbanden, hoge chemische bestendigheid, in diverse afmetingen
- voor 100% vervaardigd uit hoogwaardig kunststof, goed te recyclen
- binnenveranding voor goede grip op de bundel
- eenvoudig te verwerken, handmatig of met gereedschap
- bandeinde handig in de sluitkop te steken door gebogen bandeinde
- bestand tegen hoge temperaturen
- niet hygroscoopisch, dus geen vochtabsorptie

Gereedschappen vindt u vanaf pagina 442.



Meer informatie over de E/TFE-zadels zie de KR-serie op pagina 123.

TYPE	Breedte (W)	Lengte (L)	Max. Ø		Materiaal	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
T18R	2,4	100,0	22,0	80	E/TFE	blauw (BU)	100	111-00659
T30R	3,5	150,0	36,0	133	E/TFE	blauw (BU)	100	111-00698
T50R	4,7	201,0	50,0	222	E/TFE	blauw (BU)	100	111-00732
T50L	4,7	382,0	105,0	222	E/TFE	blauw (BU)	100	111-00718
T120R	7,4	387,0	105,0	535	E/TFE	blauw (BU)	50	111-01125

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.

Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix. In het dagelijks taalgebruik wordt voor uit E/TFE vervaardigde banden de benaming Tefzel®-band gebruikt. Naast Tefzel® van DuPont gebruikt HellermannTyton equivalente E/TFE grondstoffen van andere leveranciers. Tefzel® is een geregistreerd handelsmerk van DuPont.





Bundelbanden voor verhoogde chemische bestendigheid tot +115 °C uit Polypropyleen

- T-serie in PP

T-serie bundelbanden voor het bundelen en bevestigen van kabels, leidingen en slangen. Deze banden kunnen in praktisch iedere applicatie worden toegepast.

Hoofdkenmerken

- T-serie bundelbanden, hogere chemische bestendigheid, in diverse afmetingen
- voor 100% vervaardigd uit hoogwaardig kunststof, goed te recyclen
- binnenvertanding voor goede grip op de bundel
- eenvoudig te verwerken, handmatig of met gereedschap
- bandeinde handig in de sluitkop te steken door gebogen bandeinde
- banden drijven op water
- hoge chemische bestendigheid



Materiaalspecificatie zie pagina 30.

TYPE	Breedte (W)	Lengte (L)	Max. Ø	N	Materiaal	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
T18R	2,4	100,0	22,0	36	PP	naturel (NA)	1.000	111-01922
	2,4	100,0	22,0	36	PP	zwart (BK)	100	111-01917
T30R	3,6	148,0	32,0	89	PP	naturel (NA)	100	111-03017
T50R	4,8	202,0	44,5	111	PP	naturel (NA)	100	111-04931
	4,8	202,0	44,5	111	PP	zwart (BK)	100	111-04928
T120S	7,6	225,0	55,0	267	PP	zwart (BK)	500	111-12827
T120R	7,6	390,0	105,0	267	PP	zwart (BK)	500	111-12066

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.