




Tube protecteur pour sondes de température

THERMOWELL, D6/1/2"NPT/L=100



Application		
Version	pour capteurs de température EL = 100 mm	
Tenue en pression	400 bar	40 MPa
Exactitude / déviations		
Vitesse du fluide max.	[m/s]	45
Données mécaniques		
Poids	[g]	180,5
Matières	inox (1.4404 / 316L)	
Raccordement capteurs	1/2" NPS Ø 6 mm approprié pour G 1/2 et 1/2" NPT	
Raccord process	1/2" NPT	
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide	0,8µm	
Longueur d'installation EL	[mm]	74
Longueur perçage BL	[mm]	101,6
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	