

UCT-EM (12X8) - 卡接标识

1058146

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1058146>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

卡接标识，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：BLUemark E.CARD，BLUemark ID COLOR，BLUemark ID，BLUemark CLED，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，TOPMARK NEO，TOPMARK LASER，安装方式：锁扣，标签数：30，文本框高度：8 mm，文本框宽度：12 mm



优势

- UCT-EM ... UniCard系列标识适用于大部分制造商生产的设备和开关
- 标识以统一卡片形式供货，可用卡片打印机快速、轻松、精确地进行标识
- 这些表格为有助于进一步组装的项目信息和功能文本提供额外的空间
- 多位标记条安装简单，如有需要也可方便地取下
- 标识服务：菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识

商业数据

订货号	1058146
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BG2418
产品关键代码	BG2418
目录页面	页码308 (C-3-2019)
GTIN	4055626702452
单件重量（含包装）	11.65 g
单件重量（不含包装）	10.4 g
原产地	PL

UCT-EM (12X8) - 卡接标识



1058146

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1058146>

技术数据

产品属性

产品类型	设备标识
标识	
标签数	30
每排单独标记数	5
标识技术	用于板式和卡式材料的热转印，UV LED技术，直接激光标识

安装

安装类型	锁扣
材料规格	

颜色	白色 (RAL 9010)
标识材料	PC
阻燃等级，符合UL 94	V0
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
材质	不含硅及卤素

环境和真实条件

防紫外线	
规格	ISO 4892-2:2013-03 (遵照)
结果	已通过测试
测试持续时间	96 h

铭牌耐擦性

规格	IEC 61010-1:2010-06
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (部分)

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 120 °C
建议环境温度 (存储/运输)	23 °C
建议湿度 (存储/运输)	50 %

尺寸

宽度	12 mm
长度	8 mm

文本框

文本框宽度	12 mm
文本框高度	8 mm

UCT-EM (12X8) - 卡接标识

1058146

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1058146>



标准和规范

耐摩擦度

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

标准

标准/规程

EN 45545-2

UCT-EM (12X8) - 卡接标识

1058146

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1058146>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27281103
ECLASS-13.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

UCT-EM (12X8) - 卡接标识

1058146

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1058146>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

(江宁236信箱) 邮编：211100

025-52121888

phoenix@phoenixcontact.com.cn