

特点

- 本色尼龙结构
- 柔性中心柄脚、用于拆卸或添加电缆
- ul 易燃性 94V - 2F
- 适用于直径为 13.51 mm 的电缆束

RS Pro 夹、本色自黏式尼龙电缆夹、最大 13.51mm 。捆绑包

RS 号： 404-437



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS Pro proh 尼龙自粘式电缆夹特别适用于小负荷电缆管理解决方案。具有较大的粘结剂涂敷面积和轻型主体，这款夹子非常易于安装在任何平整、清洁的表面。柔性夹子可轻松插拔电线和电缆。
可用选项：

- [404-459](#) - 尼龙圆形夹、最大 4.06 mm 套件
- [404-433](#) - 尼龙电缆夹、最大 7.11 mm 套件
- [404-437](#) - 尼龙电缆夹、最大 13.51 mm 套件
- [404-427](#) - 尼龙电缆夹、最大 15.75 mm 捆绑包

一般规格

材料	Nylon66
颜色	自然
粘贴方法	自黏式
电缆夹 / 夹式	电缆夹
抗紫外线	否
应用	电视电缆、电气设备电缆、家用电器电缆、计算机电缆、电话布线汽车布线、家用布线

机械规格


尺寸	25.6mm x 25.5mm x 17.2mm
长度	25.6mm
宽度	25.5mm
深度	17.2mm
最大包直径	13.51mm

认证

合规性 / 认证	rohs 合规性证书, ul
----------	----------------



RS Stock number 404-437



Dimensions – mm

RS Stock No.	L	L1	W	W1	H	H1
404-433	26.8	11.9	26.5	12.3	11.7	8.3
404-437	25.6	17.8	25.5	15.8	17.2	13.3
404-427	32.5	22.2	28.3	18.7	15.2	11.1

Dimensions – mm