

WMTB HF (40X12)R - 电缆标识

0830407

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0830407>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



优势

- WMTB HF ...导线和电缆标识，用于标识和捆扎室内和室外应用的导线和电缆
- 高柔性材料，适合各种导线和电缆
- 使用合适的色带打印，标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损
- 标识采用无卤素材料制成

商业数据

订货号	0830407
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	BG2311
产品关键代码	BG2311
目录页面	页码232 (C-3-2019)
GTIN	4046356715997
单件重量（含包装）	1,100 g
单件重量（不含包装）	1,030 g
原产地	DK

WMTB HF (40X12)R - 电缆标识



0830407

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0830407>

技术数据

产品属性

产品类型	导线标记
型号	盘卷

标识

标签数	1000
每排单独标记数	1
标识技术	卷材热转印

尺寸

宽度	12 mm
长度	40 mm

外部尺寸

外径	6 mm ... 136 mm
----	-----------------

Text field

文本框宽度	40 mm
文本框高度	12 mm

材料规格

RoHS 标准	是
颜色	白色 (RAL 9010)
标识材料	PUR
阻燃等级, 符合UL 94	V2 (0,75 mm Wandstärke)
材质	无卤素

电缆/电线

电缆外径	≥ 6.00 mm
------	-----------

环境和真实条件

针对会破坏涂层或光泽的物质的测试

结果	已通过测试
----	-------

用于测定防刮擦能力的刮擦试验

规格	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (遵照)
要求	≥ 5 N
结果	已通过测试

Tesa胶带测试

规格	DIN EN ISO 2409:2013 (遵照)
结果	已通过测试

防紫外线

WMTB HF (40X12)R - 电缆标识



0830407

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0830407>

规格	ISO 4892-2:2013-03 (遵照)
结果	已通过测试
测试持续时间	96 h

耐温性

规格	ANSI/UL 969-2018:03 (遵照)
测试持续时间	240 h
Rating 100 °C (121 °C)	通过测试

铭牌耐擦性

规格	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (部分)
异丙醇 [CAS编号67-63-0]	已通过测试
n-已烷 [CAS编号110-54-3]	已通过测试
水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1]	已通过测试
氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2]	已通过测试
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	已通过测试
规格	ISO 175:2010 (遵照)
测试持续时间	168 h
氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2]	已通过测试
IRM 901	已通过测试
IRM 902	已通过测试

在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试

规格	DIN 50018:2013-05
结果	已通过测试
气候等级	AHT 1,0 S
周期数	2

盐雾测试

规格	DIN EN 60068-2-11:2000-02
结果	已通过测试
测试持续时间	96 h

环境条件

环境温度 (运行)	-25 °C ... 100 °C
建议的储存条件	23 °C / 50 %相对湿度。建议使用原始包装，保存在干燥阴凉处。
建议环境温度 (存储/运输)	10 °C ... 25 °C
建议湿度 (存储/运输)	45 % ... 55 %
储存寿命	2 年

标准和规范

WMTB HF (40X12)R - 电缆标识



0830407

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0830407>

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------	-----------------------------

安装

安装类型	使用电缆扎带组装
------	----------

WMTB HF (40X12)R - 电缆标识



0830407

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0830407>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27281102
ECLASS-12.0	27281102
ECLASS-13.0	27281102

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

WMTB HF (40X12)R - 电缆标识



0830407

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0830407>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn