




Save as PDF



## HeadsUp Lite™ 2610 LED Zone 0 Flashlight



La 2610 vous offre un éclairage mains libres où et quand vous le souhaitez. Un bouton bimode active les 3 LED à la fois pour obtenir une puissance maximale ou 1 seule LED pour économiser la durée de vie des piles. La sangle en tissu peut s'ajuster pour s'adapter de façon confortable et sûre à la tête, tandis que la sangle en caoutchouc sera fixée solidement au casque. Ces deux sangles ainsi que 3 piles alcalines LR03 sont incluses. La HeadsUp Lite™ 2610 LED est idéale pour lire des cartes et pour réaliser des tâches légères sur le site de campement mais aussi pour le travail. Elle est certifiée par ATEX pour utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives Zone 1 (Catégorie 2).



Noir

### HeadsUp Lite™ 2610 LED Zone 0 Flashlight

#### ANSI FL1 Specifications

Fort	
<b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>	LED
<b>PILES</b>	3 AAA Alkaline (Included)
<b>TEMPS-CHARGE</b>	N/A
<b>TENSION</b>	4.5
<b>LONGUEUR</b>	3.8 cm (1.49")
<b>POIDS AVEC PILES</b>	0.13 kg (4.5 oz.)
<b>POIDS SANS PILES</b>	0.05 kg (1.9 oz.)

**RENDEMENT LUMINEUX**

**AUTONOMIE (heure/min)**

**PORTÉE DE FAISCEAU (mètre)**

**INTENSITÉ DU FAISCEAU MAXIMUM (candela)**

FL1 STANDARD	Fort	Faible
	19h	
	28m	19 m.
	194cd	91cd

#### Homologations

CE Ex - II 1 G Ex ia IIC T4 Ga  
 Certificate: ITS09ATEX26185X

#### Materials

Corps	Lentille	Revêtement de la lentille	Genre d'interrupteur
Polycarbonate	Polycarbonate	N/A	Push button On/Off switch
Pince	Contact, ressort et fixation	Joint torique	Disques de vision nocturne
N/A	Stainless Steel and Brass Nickel Plate	Ethylene Propylene	N/A

#### Configuration

Cat. n°	Description
2610Z0	HeadsUp Lite™ 2610 LED Zone 0 Flashlight

### HeadsUp Lite™ 2610 LED Zone 0 Flashlight ACCESSOIRES

No accessories are currently available for this product