

## Pneumatic contact fem. with valve 6,0 mm



图片仅用于说明。请参考产品描述。

|        |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 订货号    | 09 14 000 6279                                                                |
| 规格     | Pneumatic contact fem. with valve 6,0 mm                                      |
| 浩亨电子目录 | <a href="https://harting.com/09140006279">https://harting.com/09140006279</a> |

### 标识

|        |               |
|--------|---------------|
| 类别     | 插针            |
| 插针类型   | 气动针           |
| 插针端子介绍 | 带止阀 聚丙烯<br>直式 |

### 版本

|      |     |
|------|-----|
| 公母类型 | 母头  |
| 制造过程 | 车削针 |

### 技术参数

|      |                |
|------|----------------|
| 极限温度 | -40 ... +80 °C |
| 工作压力 | ≤8 bar         |
| 管内径  | 6 mm           |

### 材料特性

|                  |        |
|------------------|--------|
| 材料 ( 插针 )        | 聚甲醛    |
| 材料(密封件)          | Buna-N |
| RoHS             | 符合     |
| ELV 状态           | 符合     |
| China RoHS       | e      |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含    |
| REACH 附件 XIV 物质  | 不包含    |
| REACH SVHC 物质    | 不包含    |



Pushing Performance  
Since 1945

材料特性

|             |        |
|-------------|--------|
| 加州 65 号提案物质 | 有      |
| 加州 65 号提案物质 | 镍<br>镉 |

规格和认证

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
|----------|------------------------------------------------------------|

商业数据

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 包装尺寸        | 10                 |
| 净重          | 0.5 g              |
| 原产国         | 德国                 |
| 欧洲海关关税号     | 39269097           |
| GTIN        | 5713140018501      |
| eCl@ss      | 27440204 工业插头连接器接触 |
| ETIM        | EC000796           |
| UNSPSC 24.0 | 39121522           |