

P-FIX - 穿墙式连接器

3038956

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3038956>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

穿墙式连接器，宽度: 4 mm，高度: 10.5 mm，颜色: 灰色



优势

- 适用于所有CLIPLINE complete系统的刀闸分断端子-TG
- P-FIX触点金属对同样外形的分断点进行密封，一旦适配后便无法拆除

商业数据

订货号	3038956
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE2ZWX
产品关键代码	BE2ZWX
目录页面	页码416 (C-1-2019)
GTIN	4017918975289
单件重量 (含包装)	0.455 g
单件重量 (不含包装)	0.45 g
原产地	PL

P-FIX - 穿墙式连接器

3038956

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3038956>



技术数据

产品属性

产品类型	桥接件
------	-----

连接数据

最大负载电流	20 A
--------	------

尺寸

宽度	4 mm
高度	10.5 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级, 符合UL 94	V0
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-40 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气, UL 746 B)	125 °C

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围; 有关最高短期工作温度, 请参见电气特性相对温度指数)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时), -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (运行)	20 % ... 90 %
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

P-FIX - 穿墙式连接器

3038956

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3038956>



认证

>To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3038956>

 CSA 认证ID: 2030668	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	-	15 A	-	-

P-FIX - 穿墙式连接器

3038956

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3038956>



分类

ECCLASS

ECCLASS-12.0	27141192
ECCLASS-13.0	27141192

ETIM

ETIM 9.0	EC004592
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

P-FIX - 穿墙式连接器

3038956

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3038956>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

（江宁236信箱）邮编：211100

025-52121888

phoenix@phoenixcontact.com.cn