

# NLS-CU 3/10 SN 2000MM - 汇流条

0402006

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0402006>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

汇流条，DIN VDE 0611-4: 1991-02，标识材料: 铜缆，镀锡，颜色: 银色



## 商业数据

订货号	0402006
包装单位	10 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	BE7291
产品关键代码	BE7291
GTIN	4017918253813
单件重量 (含包装)	528 g
单件重量 (不含包装)	528 g
原产地	BG

## 技术数据

### 产品属性

产品类型	中性导线导轨
------	--------

### 电气特性

额定电流 $I_N$	140 A
------------	-------

### 连接数据

标称电流	140 A
------	-------

### 尺寸

宽度	10 mm
高度	2000 mm
深度	3 mm
长度	2 m

### 材料规格

颜色	银色
标识材料	铜缆
涂层	镀锡

### 标准和规范

测试	DIN VDE 0611-4: 1991-02
----	-------------------------

## 分类

### ECCLASS

ECCLASS-12.0	27141139
ECCLASS-13.0	27250307

### ETIM

ETIM 9.0	EC000485
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)