

CARACTERISTIQUES

- Réglette à deux LED T8
- Commutateur de 3 heures maintenu en cas d'urgence
- Degré de protection : IP20
- 30 000 heures de fonctionnement
- Corps en métal avec finition blanche
- Non réglable
- LED CMS de type lampe
- Matériau en polycarbonate et acier pressé

Réglette d'éclairage d'urgence à LED 60 W

RS code commande : 125-6921



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Cette réglette d'urgence à LED double de RS Pro, à fonctionnement commuté pendant 3 heures, est un excellent remplacement pour les réglettes T8 traditionnelles. La technologie de lampe LED apporte des économies d'énergie grâce à une plus faible consommation électrique et l'entretien est réduit grâce à une durée de vie de 30 000 heures. La technologie de lampe LED permet une lumière instantanée à une température de couleur de blanc froid (4 000 K) sans temps d'échauffement. Cette réglette à LED de RS PRO est montée en surface et intègre un diffuseur en polycarbonate avec indice de protection IP20.

Caractéristiques

Type de lampe	LED
Type de lumière	Embase
Luminosité	6500lm
Température de couleur	4000K
Maintenu	Maintenu
Matériau	Acier + polycarbonate
Finition	Blanc froid
Durée	3 h
Lampe fournie	Oui
Applications	Idéal pour les applications commerciales, industrielles et de vente au détail et peut être trouvé dans : couloirs, ateliers, sorties d'urgence, parkings

Spécifications

Puissance	60W
Tension nominale	230VDC
Courant de fonctionnement	0.266A

Spécifications mécaniques


Longueur	1790mm
Largeur	95mm
Profondeur	85mm
Type de raccord	Battien
Poids	3.38kg

Catégorie de protection

Indice IP	IP20
-----------	------

Homologations

Conformité/certifications	RoHS
Indice de rendement énergétique de l'UE	A+



Ling Diagram:

