


Informazione prodotto

00 11 01

KNIPEX TwinKey®

Per tutti i sistemi di chiusura più comuni



- 10 profili. 2 croci. 1 chiave
- Tutti i comuni sistemi di chiusura.
- Chiavi per armadi elettrici, sistemi di chiusura nell'approvvigionamento di gas, acqua ed elettricità per impianti di climatizzazione e ventilazione degli edifici, valvole di arresto, quadri elettrici ecc.
- Versione a 8 bracci: 2 chiavi a croce unite tramite calamite per minimo ingombro
- Con inserto per viti: con intaglio 1 x 7 mm e a croce PH2
- Chiavi e inserto per viti uniti da robusto filo metallico in acciaio inox
- Rivestimento di alta qualità
- Peso ridotto grazie alla struttura in pressofusione di zinco

Art. No.	00 11 01
EAN	4003773074670
peso	160 g
Dimensioni	92 x 100 x 23 mm

Technische Attribute

Capacità attacco quadro	5,0 / 6,0 — 7,0 / 8,0 — 9,0 / 10,0 — 11,0 mm
Capacità doppio ingegno	3 – 5 mm
Capacità mezzaluna	6 mm
Capacità triangolo	7,0 — 8,0 / 9,0 — 10,0 / 11,0 — 12,0 mm

eCl@ss 5.1.4	21040204
ETIM 5.0	EC000175
ETIM 6.0	EC000175
proficl@ss 6.0	EAC187c008
UNSPSC 13.1	27111707

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



