

**Industrial Ethernet  
IE-XM-RJ45/RJ45**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Uscita guida, versione giunto RJ45 secondo IEC  
60603-7-51

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-XM-RJ45/RJ45
Nr.Cat.	<a href="#">8879050000</a>
Versione	Outlet per guide di supporto, Raccordo RJ45 - RJ45, IP 20, Cat.6 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248614844
CPZ	1 pz.

## Foglio dati

### Industrial Ethernet IE-XM-RJ45/RJ45

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

Peso netto 49 g

### Temperature

Temperatura d'esercizio -25 °C...+70 °C  
Temperatura di posa  
Temperatura di magazzino

### Downloads

Certificazione GL Guidelines GL\_Certificate.pdf  
Certificazione GOST  
POCC DE.ME25.B01411.pdf

### Dati generali

Cablaggio	Disposizione contatti con codifica a colori secondo EIA / TIA T568 A (rame)	Categoria	Cat.6 (ISO/IEC 11801)
Cicli di inserimento	750	Collegamento 1	RJ45
Collegamento 2	RJ45	Colore	Grigio chiaro
Descrizione articolo	Raccordo RJ45 - RJ45	Grado di protezione	IP 20
Materiale base della custodia	PA 66, UL 94: V-0	Struttura	Finestra di controllo per siglature 1 TE passo secondo DIN 43880, installabile
Tipo di montaggio	TS 35		

### Norme

Connettori a norma IEC 60603-7-5  
N° certificato (GERMLLOYD) 33451-06

### Proprietà elettriche

Carico ammissibile a 50 °C	1 A	PoE PoE+	secondo IEEE 802.3at
Resistenza d'isolamento	500 MΩ	Resistenza di contatto	≤ 20 mΩ
Rigidità dielettrica contatto-contatto	≥ 1000 V DC	Rigidità dielettrica contatto-schermo	≥ 1500 V DC

### Classificazioni

ETIM 3.0	EC001264	UNSPSC	43-17-27-10
eClass 5.1	27-25-05-04	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04		

### Approvazioni

Approvazioni



ROHS Conforme

**Industrial Ethernet  
IE-XM-RJ45/RJ45**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni****Disegno quotato**