

# 插头 - STB 3/4-ST-5,08 - 1752043

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)

插拔式连接器，位数: 4，针距: 5.08 mm，颜色: 绿色



## 关键商业数据

包装单位	50 STK
GTIN	 4 017918 028367
GTIN	4017918028367
海关税则号	8536909000
Sales Key	AAAYCA

## 技术数据

### 尺寸

长度 [l]	21 mm
宽度 [w]	20.32 mm
高度 [h]	19 mm
间距	5.08 mm
尺寸a	10.16 mm

### 概述

产品范围	STB
位数	4
连接方式	带压片的螺钉连接
额定横截面	2.5 mm <sup>2</sup>
剥线长度	8 mm
螺纹	M3

### 连接数据

最小AWG，符合UL/CUL	30
最大AWG，符合UL/CUL	14

### 标准和规范

连接符合标准	CSA
--------	-----

### Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
--	----------------

# 插头 - STB 3/4-ST-5,08 - 1752043

## 技术数据

### Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

## 分类

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440309
eCl@ss 9.0	27440309

### ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002638
ETIM 7.0	EC002638

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

## 认证

### 认证

---

### 认证

CSA / UL Recognized / EAC

---

### 防爆认证

---

### 认证详情

# 插头 - STB 3/4-ST-5,08 - 1752043

## 认证

CSA		<a href="http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/">http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/</a>	13631
额定电压 UN		300 V	
额定电流 IN		10 A	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil		28-14	

UL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 60425
额定电压 UN		300 V	
额定电流 IN		10 A	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil		30-14	

EAC			B.01742
-----	-------------------------------------------------------------------------------------	--	---------

## 附件

### 附件

已标记的端子标识

插针式标记条 - BNB-ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1400201



插针式标记条，接头，白色，标识，横向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至491 ... 500，安装方式: 插拔式，适用的模块宽度：5 mm，标识区域大小: 4 x 4 mm

## 标记笔

标记笔 - B-STIFT - 1051993



标记笔，用于书写标记未打印的扁平式标记条，标记防抹擦，防水，线宽0.5 mm

## 测试插拔式端子

## 插头 - STB 3/4-ST-5,08 - 1752043

### 附件

测试插头 - MPS-MT - 0201744



测试插头，带焊接连接，导线横截面最大1 mm<sup>2</sup>，颜色: 灰色

转换桥接件 - RPS - 0201647



转换桥接件，颜色: 灰色

### 端子标识

插针式标记条 - BN-ZB 5/WH:UNBEDRUCKT - 1400078



插针式标记条，接头，白色，未标记，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，安装方式: 插拔式，适用的模块宽度：5 mm，标识区域大小: 4 x 4 mm

### 绝缘套管

绝缘套管 - MPS-IH WH - 0201663

绝缘套管，颜色: 白色



绝缘套管 - MPS-IH RD - 0201676

绝缘套管，颜色: 红色



## 插头 - STB 3/4-ST-5,08 - 1752043

### 附件

绝缘套管 - MPS-IH GN - 0201702

绝缘套管, 颜色: 绿色



绝缘套管 - MPS-IH BK - 0201731

绝缘套管, 颜色: 黑色



### PCB 插头

印刷电路板连接器 - CS-STB - 1750142

防插错编码, 用于在后期插入插头的编码条中, 绝缘材料, 颜色: 红色

---

---