

Scheda dati

Specifiche



Powerclip 400A 3P L1400

LVS04118

Prezzo: 760,00 EUR

Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma Prodotto	Linergy
Tipo Prodotto	Barra collettrice
Nome Prodotto	Linergy BW
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta
Grado Di Protezione IP	IPxx B
descrizione condotto sbarre	Sbarra isolata
Quantità Per Confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Numero di poli	3P
direzione di installazione	Verticale, posizione di funzionamento: lato posteriore
installation description	Armadio - larghezza 650 mm Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	750 V CA
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	8 kV
Corrente nominale di impiego [Ie]	400 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	20 kA (1 s)
Corrente Nominale Di Picco Ammissibile [Ipk]	52,5 kA
I ² t all'attivazione	400000 kA ² s
corrente ammessa	400 A
lunghezza	1400 mm
Altezza	85 mm
Profondità	45 mm
Peso Netto	7,1 kg
tipo di connessione condotto sbarre	Foro filettato M6
passo del collegamento	Connessione ogni 25 mm

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2
----------------------	----------------------------

Certificazioni Prodotto	ASTA
robustezza meccanica	Test sismici rinforzo per la struttura - 2,5G conforme a IEC 60068-2-57

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,500 cm
Confezione 1: larghezza	13,000 cm
Confezione 1: profondità	153,000 cm
Confezione 1: peso	7,460 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	27
Confezione 2: altezza	29,000 cm
Confezione 2: larghezza	120,000 cm
Confezione 2: profondità	201,000 cm
Confezione 2: peso	217,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
-----------------	---------

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali disponibili

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	F6ea8288-cb4b-47d2-96e2-5a4de3af423a
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Senza PVC	Si


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
WEEE	<p>Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.</p>

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.