

产品参数表

规格

适用于面板安装的散热器



SSRHP10

主要信息

产品系列	Harmony Solid State Relays
产品类型	Heat sink

补充信息

适用范围	1 固态继电器 SSP 在...上 面板
热电阻	1 °C/W
安装方式	面板
材料	铝
表面加工	黑色阳极化处理表面
面积和可用面积	1425 cm ²
安装孔数	6 和 UNC 8-32 线程
紧固力矩	1.7...2.2 N.m
每件单独销售数量	1
宽度	76.2 mm
高度	132.1 mm
深度	60.2 mm
净重	0.620 kg

包装单位

包装1 : 包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1 : 高度	7.400 cm
包装1 : 宽度	9.000 cm
包装1 : 长度	15.500 cm
包装重量	508.000 g
包装2 : 包装单位类型	S03
包装2 : 包装单位数量	22
包装2 : 高度	30.000 cm
包装2 : 宽度	30.000 cm
包装2 : 长度	40.000 cm
包装2 : 毛重	11.905 kg

合同保修

保修单

18 个月



施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

[环境数据说明 >](#)

Use Better

材料和包装

回收纸板包装	是
无塑料包装	是
欧盟ROHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明


Use Again

重新包装和再制造

流通资料	无需具体的回收操作
回收	不支持

尺寸图

尺寸



Technical Illustration

Dimensions




Image of product in real life situation

