

产品参数表

规格



电动机起动器适配板 (适用于GV2及接触器LC1 D09...D25的3极连接安装)

GK2AF01

主要信息

产品系列	TeSys GV2 TeSys Deca
产品系列	TeSys
产品短名	GK2AF
产品类型	(安装)适配板
附件/独立安装部件类别	安装附件
产品适用范围	LC1D09...D25 LC1K

补充信息

高度	135 mm
宽度	54 mm
深度	24 mm
净重	0.12 kg

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	3.600 cm
包装1：宽度	13.800 cm
包装1：长度	6.300 cm
包装重量	70.000 g
包装2：包装单位类型	S02
包装2：包装单位数量	40
包装2：高度	15.000 cm
包装2：宽度	30.000 cm
包装2：长度	40.000 cm
包装2：毛重	3.205 kg
包装3：包装单位类型	P06
包装3：包装单位数量	640
包装3：高度	75.000 cm
包装3：宽度	60.000 cm

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或可靠性

包装3：长度	80.000 cm
包装3：毛重	61.860 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------


施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
产品环境概况(PEP)	产品环境文件
Use Better	
材料和包装	
回收纸板包装	是
无塑料包装	否
欧盟ROHS指令	符合豁免条件
SCIP编号	66ab381c-81b1-42a8-ae7a-ce3f5adb691a
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
Use Again	
重新包装和再制造	
流通资料	产品使用寿命终期信息
回收	不支持
WEEE Label	 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

Dimensions Drawings

Adapter Plate GK2AF01



Technical Illustration

Assembly's dimensions

