

USB 3.0 externe Flash multimedia kaartlezer - SDHC / MicroSD

Product ID: FCREADMICRO3



De FCREADMICRO3 USB 3.0 multimediatelezer biedt snel toegang tot de populairste flashcards, vanaf elke computer met een USB-poort (optimale prestatie met 3.0, neerwaarts compatibel met USB 2.0).

Geschikt voor snelle toegang tot geheugenkaarten van bijna elk draagbaar media-apparaat (bijv. digitale camera's, MP3-spelers etc.) ondersteunt deze veelzijdige mediatelezer de populairste kaarttypes inclusief:

- Secure Digital (SD)
- Multi-Media Card (MMC)
- Mini-SD, Micro-SD/SDHC (T-flash)
- SDHC
- SDXC
- RS-MMC
- Mobile-MMC en MMC-micro
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick PRO (MS-PRO)
- MS Duo

- MS-PRO Duo
- Memory Stick XC
- Micro-MS (M2)
- MSPRO-HG Duo 8-bit mode.

Deze geheugenkaartlezer in zakformaat is een ideale laptop- of desktopaccessoire en licht, draagbaar en gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Mobiele gebruikers / reizigers die een compacte, lichtgewicht kaartlezer in zakformaat nodig hebben
- Fotografen die regelmatig bestanden moeten overzetten van de geheugenkaart in hun camera naar een computer
- Overzetten van bestanden van en naar een verscheidenheid aan draagbare apparaten, elk met een eigen type geheugenkaart

Features

- High-speed USB 3.0 hostinterface met ondersteuning van transmissiesnelheden tot 5 Gbps
- Ondersteunt Secure Digital (SD), MultiMedia Card (MMC), Mini-SD, Micro-SD/SDHC (T-flash), SDHC, SDXC, RS-MMC, Mobile-MMC en MMC-micro, Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS-PRO), MS Duo, MS-PRO Duo, Memory Stick XC, Micro-MS (M2) en MSPRO-HG Duo 8-bit mode
- Ultracompact en lichtgewicht design
- Rechtstreeks gevoed via de USB-poort
- Plug-and-play en hot-swappable

Hardware	Warranty	2 Years
	Bus type	USB 3.0
	Chipsetcode	Realtek - RTS5307
	Interface	USB 3.0
Prestaties	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
	Type opslagmedium	Geheugenstick HS-MMC, HC-MMC (high-speed/high-capacity multimediamiakaart) M2 (geheugenstick micro) microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo MS Micro (geheugenstick micro) MSXC (Memory Stick eXtended Capacity) Multimediamiakaart RS-MMC (Reduced Size multimediamiakaart) SD/MMC (Secure Digital/multimediamiakaart) SDHC (Secure Digital High Capacity) SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
Connector(en)	Externe poorten	1 - Geheugenstick / geheugenstick per sleuf Vrouwelijk 1 - MicroSD Vrouwelijk 1 - SD-/MMC-sleuf Vrouwelijk
	Type connector(en)	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	<80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	0.9 in [23 mm]
	Gewicht product	0.5 oz [15 g]
	Hoogte product	0.6 in [15 mm]
	Kleur	Zwart

	Lengte product	2.8 in [72 mm]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	3.1 oz [89 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB 3.0 multimediegeheugenkaartlezeradapter 1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.