

15cm USB-A naar USB-C Laadkabel, USB-A naar USB Type-C Oplaadkabel, Opladen & Synchroniseren, Fast Charge 3A, USB 2.0 Datakabel, TPE Mantel, Zwart

Productcode: USB2AC15CMBK



Laad een USB Type-C mobiel apparaat op of verstuur bestanden naar een USB-A hostcomputer met deze hoogwaardige USB-A naar Type-C kabel. De USB-A naar USB-C oplaadkabel ondersteunt tot 15W en 3A output voor snel opladen. Deze kabel ondersteunt USB 2.0 (480Mbps) transfer snelheden en is ideaal voor algemeen gebruik.

De USB-A naar USB-C laadkabel is ontworpen voor veelvuldig of dagelijks gebruik en heeft een robuuste TPE mantel voor meer duurzaamheid. De flexibele trekontlasting en vernikkelde connectors zijn ontworpen om meer dan 10.000 invoegcycli te weerstaan, voor extra duurzaamheid en een langere levensduur.

De 15cm USB laadkabel heeft de ideale lengte om mobiel apparatuur onderweg op te laden of voor kabelwarboel op bureaus te beperken.

Met tot 3A output kan de USB-C laadkabel een smartphone of tablet snel opladen. Om deze te gebruiken, sluit je de kabel van het USB-C apparaat aan op een USB-A muurlader.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **USB-A NAAR USB-C LAADKABEL:** High quality USB-A naar Type-C kabel levert 3A output voor het snel opladen van draagbare USB-C apparaten; Sluit deze kabel aan op een USB-A muurlader, powerbank, of krijg toegang tot een USB-C apparaat vanaf een USB-A host
- **HOOGWAARDIGE CONSTRUCTIE:** Vernikkelde connectors geschikt voor meer dan 10.000 inserties; Robuuste trekontlasting met 12,7mm buigradius; Duurzame TPE mantel is niet giftig, halogeenvrij en is RoHS compliant; Aluminium gevlochten afscherming vermindert EMI
- **TOEPASSINGEN:** Ideaal om telefoons en klein randapparatuur snel op te laden; Ondersteunt USB 2.0 (480Mbps) voor algemeen gebruik, inclusief bestandsoverdracht en sync van apparaten bij aansluiting op een USB-A hostcomputer of externe opslag
- **PRESTATIES:** Ondersteunt 15W/3A Fast Charge; USB 2.0 (480Mbps); Lengte: 15cm; Kleur: Zwart; B.D.: 3mm; Mantel: TPE met gevlochten aluminium afscherming; **OPMERKING:** USB-C video (DP Alt Mode) wordt niet ondersteund
- **COMPATIBILITEIT:** Compatibel met een groot aantal USB-C apparaten via USB-A aansluiting, incl iPhone 16 Plus/Pro/Max & hoger, Samsung Galaxy S8 & hoger, Google Pixel & andere smartphones/tablets; Niet aangeraden voor het opladen van USB-C laptops/schermen

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passief
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	TPE - Thermoplastic Elastomers
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

MTBF	Gekeurd op meer dan 10.000 invoegcycli
------	--

Connector(en)

Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Connector B	1 - USB 2.0 Type-C

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Ondersteunt geen USB Type-C DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode)
---------	--

Voeding	Power Delivery	15W
	Ingangsstroom	3A
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	-10 to 60 (14°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-20 to 70 (-4°F to 158°F)
	Vochtigheid	5%~85%
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Stijl connector	Recht
	Draaddikte	24/32 AWG
	Type behuizing	Polyamide Resin
	Kabellengte	0.5 ft [0.2 m]
	Buitendiameter kabel	0.1 in [3 mm]
	Lengte product	6.7 in [171 mm]
	Breedte product	0.6 in [15.8 mm]
	Hoogte product	0.3 in [7.8 mm]
	Gewicht product	0.3 oz [9 g]
Verpakkingsinformatie		
	Lengte Verpakking	5.0 in [12.8 cm]
	Package Width	7.9 in [20.0 cm]
	Package Height	0.2 in [5.0 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	0.5 oz [15.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - USB-A naar USB-C Kabel

Garantiebepalinge
n

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.