

# SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN 11-20 - 用于端子的标记条




0804293:0011

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0804293:0011>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

标记卡，自粘，横向标记，带连续的数字标识：11 ... 20，10位标记条，带12个十的倍数的相同编码，白色，适用的模块宽度：5.08 mm，安装方式：背胶固定



## 商业数据

订货号	0804293:0011
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BG2123
产品关键代码	BG2123
GTIN	4017918498177
单件重量（含包装）	0.89 g
单件重量（不含包装）	0.89 g
原产地	CN

# SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN 11-20 - 用于端子的标记条



0804293:0011

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0804293:0011>

## 技术数据

### 产品属性

产品类型	已标记的端子标识
针距	5.08 mm
型号	黏合剂
标识	
打印	11 ... 20

### 安装

安装类型	背胶固定
------	------

### 材料规格

颜色	白色 (RAL 9010)
标识材料	聚酯
材质	不含硅及卤素

### 环境和真实条件

防紫外线	
规格	ISO 4892-2:2013-03 ( 遵照 )

### 铭牌耐擦性

规格	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 ( 部分 )

### 环境条件

环境温度 ( 运行 )	-40 °C ... 150 °C
建议环境温度 ( 存储/运输 )	23 °C
建议湿度 ( 存储/运输 )	50 %

### 尺寸

宽度	5.08 mm
高度	3.8 mm
针距	5.08 mm

### 文本框

文本框宽度	5.08 mm
文本框高度	3.80 mm

### 标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------	-----------------------------

# SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN 11-20 - 用于端子的标记条



0804293:0011

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0804293:0011>

## 分类

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
-------------	----------

### ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)