


产品参数表

规格



analogue output cartridge, Modicon M241, 2 analog outputs

TMC4AQ2

主要信息

产品系列	Modicon M241
产品类型	模拟输出卡槽
产品适用范围	Modicon M241C

补充信息

模拟量输出数量	2
模拟量输出 型号	电流: 4...20 mA 电压: 0...10 V
模拟量输出分辨率	16位
LSB 值	1 mV 0...10 V 电压 2 µA 4...20 mA 电流
负载类型	阻性 (负载)
阻抗负载 (Ω)	<= 500 Ω 电流 >= 2 kOhm 电压
转换时间	10 ms + 1 控制器周期
稳定时间	10 ms
绝对准确度误差	+/- 0.2 % 满量程 at 25 °C
温度偏差	+/- 0.006 %FS/°C
重复精度	+/- 0.5 %FS
非线性	+/- 0.05 %FS
输出纹波	+/- 20 mV
串音	80 dB
电缆型号	带屏蔽双绞线
电气连接	1 1.5 mm² 1个弹簧接线端子 和 距3.5 mm 调整 用于输出与供电
Maximum cable distance between devices	带屏蔽双绞线: <30 m 适用 输入
隔离	输出与内部逻辑之间 在...上 500 V DC 输出之间无隔离
电源电压范围	20.4...28.8 V
本地信号指示	1 个LED (绿色) for PWR:
高度	50 mm
深度	21 mm
宽度	34 mm
净重	0.055 kg

免责声明：本文档不构成要约，不适用于特定用途，产品的适用性由用户自行负责。

环境

抗瞬时断电	10 ms
-------	-------

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7.0 cm
Package 1 Width	3.0 cm
Package 1 Length	3.5 cm
Package 1 Weight	74.0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	27
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	2.042 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	432
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	44 kg

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------



Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明



RoHS/REACH

健康安全绩效

 Mercury Free	
 Rohs Exemption Information	支持

认证与标准

Reach法规	REACH 声明
欧盟RoHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)
中国 RoHS 管理办法	中国 ROHS 声明
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息