



NEOZED 熔断片，D02，32 A，gG，Un AC：400 V，Un DC：250 V，带镀锡触点帽

版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	Neozed 熔断片
产品的规格	带镀锡触头罩
产品变型	一包 10 个
熔断体规格	Neozed 熔断片
一般技术数据	
熔断器系统的结构尺寸 根据 DIN EN 60269-1	D02
熔断片操作等级	gG
电源电压	
供电电压	
• AC 时	400 V
• DC 时	250 V
工作电压 测定值	400 V
防护等级 IP	IP20，连接有导线
电流通断能力 符合 IEC 60947-2 测定值	50 kA
耗散	
损耗功率 [W] 电流测定值时 AC 时 在热运行状态中 每个电极	1.7 W
主电路	
工作电流 测定值	32 A
外形	
熔断片颜色标识	紫色
极限短路电流 (Icu) 分断能力 AC 时 测定值	50 kA
机械设计	
装入位置	任意，最好垂直
净重	14 g
环境温度 运行期间	
• 最小值	-25 °C
• 最大值	40 °C
气候级	相对湿度为 95% 时高达 45°C
认可 证书	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

other

Environment

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

更多信息

包装信息

<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=5SE2332>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/5SE2332>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SE2332

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



上一次修改:

2024/7/5

