

带 IO-Link 标准的电容式传感器按钮

分销方
Rs-online



84-ASKS-B13-049F



<https://rs-online.eao.com/component/84-ASKS-B...>

您的产品:



84-ASKS-B13-049F 带 IO-Link 标准的电容式传感器按钮

正面

正面尺寸:	Ø 30 mm
正面形式:	圆形
前挡圈材质:	塑料

安装

设计:	平面的
安装开孔:	Ø 22.5 mm
安装类型:	面板安装

操作

灯罩材质:	塑料
灯罩发光:	发光
灯罩形状:	平面的
灯罩透明度:	透明的
符号:	B13

电气特性

工作电压:	8.4 - 32 V DC
通信接口:	IO-Link规范V1.1

机械特性

端子:	连接器M12
-----	--------

开关系统: 电容
操作力: 不需要驱动力
重量: 0.015 kg

环境条件

正面IP等级: IP69K
IK前端保护: IK08
工作温度: - 30 °C ... + 65 °C
耐候性: 相对湿度, 最大95%, 不凝结

证书




标准认证: CSA, EHEDG
符合标准: CE, UKCA
REACH: REACH compliant
RoHS: RoHS compliant

其他

简述: 带 IO-Link 标准的电容式传感器按钮, Ø 22.5 mm, Ø 30 mm, 平面的, 发光, 塑料, 透明的, 圆形, 塑料, 连接器M12, IP69K, IK08, B13
外壳颜色: 黑色
外壳材质: 塑料
接线图:



组件布局:



安装开孔:



外形尺寸:

