

产品参数表

规格



带L支架支撑杆安装底座400mm-黑色

XVUZ400T

主要信息

产品系列	Harmony XVU
产品类型	模块式信号灯柱
附件/独立安装部件类型	固定面板
附件/独立安装部件类别	安装和固定附件
组件名称	XVU
安装直径	60 mm

补充信息

极高	400 mm
安装方式	带L支架支撑杆
适用范围	上边距: 交流/直流 本体
材料	PBT (聚对苯二甲酸丁二酯) V-0 阻燃 符合 UL 94 ABS 聚碳酸酯 (PC) 铝
覆盖颜色	黑
连接端子	按下
额定电源电压 [Us]	24 V 交流/直流 110...240 V 交流
长度	450 mm
净重	0.32 kg

环境

贮存环境温度	-40...70 °C
运行温度	-25...50 °C
IP 保护等级	IP32
产品认证	UL CSA CE

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	9.300 cm
包装1：宽度	9.000 cm

免责声明：本文档不代替或不用于确定任何产品的适用性或兼容性

包装1：长度	56.700 cm
包装重量	658.000 g
包装2：包装单位类型	S04
包装2：包装单位数量	12
包装2：高度	30.000 cm
包装2：宽度	40.000 cm
包装2：长度	60.000 cm
包装2：毛重	9.340 kg

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
生命周期总碳足迹	6
产品环境概况(PEP)	产品环境文件

Use Better

材料和包装	
回收纸板包装	是
无塑料包装	是
欧盟ROHS指令	主动合规性（超出欧盟 RoHS 法定范围的产品）
SCIP编号	C06fce4f-aea2-46a5-aadb-0b38d1efbe3f
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明


Use Again

重新包装和再制造	
流通资料	产品使用寿命终期信息
回收	不支持


尺寸图

固定单元 - 带杆的金属支架

含固定单元的尺寸




适用金属支架的尺寸



安装和间隙

模块化塔灯安装




编号	部件号	部件名称
A1	-	顶盖
	-	顶盖（银色）
A2	XVUC9S	蜂鸣器单元
	XVUC9SQ	蜂鸣器单元（银色）
A3	XVUC23	绿色 LED 单元
	XVUC24	红色 LED 单元
	XVUC25	橙色 LED 单元
	XVUC26	蓝色 LED 单元

编号	部件号	部件名称
	XVUC27	白色 LED 单元
	XVUC28	黄色 LED 单元
A4	XVUC29	多 LED 单元
A5	XVUC29P	多 LED 单元，脉冲信号
A6	XVUC9V	声音单元
A7	XVUC9VP	声音单元，脉冲信号
A8	XVUC020	扩展器
	XVUC020Q	扩展器（银色）
A9	XVUC21B	DC 电源模块
	XVUC21BQ	DC 电源模块（银色）
A10	XVUC21M	AC 电源模块 NPN
	XVUC21MP	AC 电源模块 PNP
	XVUC21MQP	AC 电源模块 PNP（银色）
A11	XVUZ06	柔性选件
A12	XVUZ01	固定单元 - 直接安装（3 个引脚）
	XVUZ01Q	固定单元 - 直接安装（银色，3 个引脚）
	XVUZ03	固定单元 - 直接安装（2 个引脚）
	XVUZ04	固定单元 - 直接安装（4 个引脚）
A13	XVUZ02	固定单元 - 带杆的板（100 毫米）
	XVUZ02Q	固定单元 - 带杆的板（100 毫米，银色）
	XVUZ400	固定单元 - 带杆的板（400 毫米）
	XVUZ800	固定单元 - 带杆的板（800 毫米）
A14	XVUZ05	固定单元 - 带调整杆的板（100-385 毫米）
A15	XVUC43	绿色 LED 单元，闪烁
	XVUC44	红色 LED 单元，闪烁
	XVUC45	橙色 LED 单元，闪烁
	XVUC46	蓝色 LED 单元，闪烁

编号	部件号	部件名称
	XVUC47	白色 LED 单元，闪烁
	XVUC48	黄色 LED 单元，闪烁
A16	XVUZ100T	固定单元 - 带杆的金属支架 (100 毫米)
	XVUZ250T	固定单元 - 带杆的金属支架 (250 毫米)
	XVUZ400T	固定单元 - 带杆的金属支架 (400 毫米)
A17	XVUZ12	用在垂直支架上的固定板 - 黑色

接线


灯光单元、多 LED 和声音单元的接线



- (A) 固定单元
- (1) 接线尺寸
- (2) 推入式接线器
- (3) 熔断器：2A，250V
- (4) 熔断器：0.5A，125V
- (5) 模块化塔灯，24V AC/DC
- (6) 模块化塔灯，100...240V AC
- L1 至 L5： LED 灯光单元

Technical Illustration

Dimensions



Technical Illustration

Wiring diagram




Image of product in real life situation

