


CARATTERISTICHE

- **Essenziale per tutte le officine e per gli operatori addetti all'assistenza tecnica in loco**
- **Gamma di misure**
- **Identificazione rapida e facile stoccaggio**
- **Contenitore robusto, adatto per il trasporto**
- **Gamma di temperature del nitrile: da -30°C a 120°C e FPM: da -20°C a 200°C.**

Kit di o-ring metrici in nitrile RS Pro, contenuto del kit 510 pezzi

Codice RS: 756-034



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Kit o-ring RS Pro, disponibile in una robusta scatola che contiene un assortimento delle misure più comuni, essenziali per le riparazioni di emergenza o la manutenzione ordinaria. Questi kit sono ideali per i tecnici di manutenzione in quanto forniscono una scelta di soluzioni di tenuta affidabili, veloci da usare e adatte al lavoro da svolgere.

Specifiche generali

Tipo	Kit di O-ring metrici
Materiali	Nitrile
Contenuto del kit	510 pezzi
Applicazioni	Settore automobilistico, aerospaziale e ingegneria generale

Specifiche meccaniche

Durezza	Nitrile con durezza Shore 70° (nero) e durezza Shore 80° FPM (nero)
----------------	---

Specifiche dell'ambiente operativo

Intervallo di temperatura del nitrile	Da -30°C a 120°C.
Intervallo di temperatura di FPM	Da -20 °C a 200 °C.



Contents

50 0041-16 4.1 x 7.3	50 0061-16 6.1 x 9.3	50 0081-16 8.1 x 11.3	50 0101-16 10.1 x 13.3	50 0121-16 12.1 x 15.3	50 0141-16 14.1 x 17.3
25 0056-24 5.6 x 10.4	25 0066-24 6.6 x 11.4	25 0076-24 7.6 x 12.4	25 0096-24 9.6 x 14.4	25 0116-24 11.6 x 16.4	25 0146-24 14.6 x 19.4
10 0195-30 19.5 x 25.5	10 0245-30 24.5 x 30.5	10 0265-30 26.5 x 32.5	10 0315-30 31.5 x 37.5	10 0325-30 32.5 x 38.5	10 0395-30 39.5 x 45.5