



# 电磁阀

## VUVG-LK10-T32C-AT-M7-1R8L-S

产品代号: 8042550

★ 核心产品范围

FESTO



### 技术参数

特性	值
阀功能	2x3/2 常闭, 单电控
驱动类型	电气的
阀规格	10 mm
标准额定流量	280 l/min
工作压力	1.5 ... 7 bar
设计结构	活塞滑块
复位类型	空气弹簧
防护等级	IP65
排气功能	可节流
密封原则	软性
装配位置	任意
手控装置	位置锁定 推
先导类型	由先导控制
先导气源	内置的
流动方向	不可逆
信号状态显示	LED
最大切换频率	2 Hz
切换时间, 关闭	14 ms
切换时间, 打开	12 ms
持续通电率	100%
逻辑为0的最大正向测试脉冲	1,600 µs
逻辑为1的最大负向测试脉冲	3,000 µs
线圈的特性参数	24 V DC: 0.8 W
许用压力波动	+/- 10 %
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
抗震性	运输应用测试, 强度等级 1, 符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6标准
耐冲击性	冲击试验, 强度等级1, 符合FN 942017-5和EN 60068-2-27
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
介质温度	-5 ... 50 °C
先导介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	50 g
电连接	插头 M8x1 A编码, 符合EN 61076-2-104 3针
安装类型	在气路轨上 带通孔
气动连接, 气口 2	M7
气动连接, 气口 4	M7
材料备注	含有PWIS 物质 符合 RoHS
材料信息, 密封	HNBR NBR
材料信息, 壳体	锻造铝合金