

特点

- 3 级控制（快速 / 正常 / 浮动）
- 自动关闭时充满电
- 短路输出保护
- 极性反接保护
- 过载保护
- 符合安全标准
- 包括 led 指示灯

RS PRO 12V 12A 电池充电器、带欧盟插头

RS 号： 549-261



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

自动 3 级 12V 铅酸的高质量系列 RS PRO 品牌的电池充电器具有的优点 充电电流为 2 ~ 50A 和铝制耐冲击外壳。它还随附英式和欧式电源线以及鳄鱼夹连接器。

一般规格

电池类型已充电	铅酸
已充电的电池数量	1
化学品收费	铅酸
随附电池	否

电气规格

输入电压	115 v 交流、 230 v 交流
插头类型	欧盟
充电阶段数	3

输出数据	
充电电流	12A
输出电压	12V
输出连接器	鳄鱼夹连接器

机械规格

尺寸	186mm x 88mmx 47.5mm
重量	800g

认证

合规性 / 认证	ce 认证
安全标准	符合 RoHS 标准

