

CARACTERÍSTICAS

- Se ajusta a una abertura en panel XLR estándar
- Puede tener montaje frontal o posterior
- El perfil trasero bajo garantiza el ahorro de espacio
- Fabricado para latiguillos estándar: Sin terminaciones de soldadura ni perforación obligatorio

Conector pasante hembra Cat5e RJ45 RS Pro, 2 puertos

Código RS 916-0243



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción de producto

RS PRO presenta este conector RJ45 de montaje pasante que permite conectar diferentes tipos RJ45 mediante una conexión de montaje en panel diseñada para encajar en chasis de formato XLR estándar. Este conector RJ45 de formato XLR es adecuado para conectores de pared y montajes en rack, y es una herramienta de gran valor en la conexión de configuraciones personalizadas que utilizan cableado estándar. Además, es muy común su uso en estudios de grabación digital y bastidores de red. Todos los modelos son muy fiables y de excelente calidad.

Código RS [916-0243](#)
 Código RS [916-0255](#)
 Código RS [916-0259](#)
 Código RS [907-5665](#)
 Código RS [907-5668](#)
 Código RS [907-5652](#)
 Código RS [907-5656](#)
 Código RS [916-0252](#)

Especificaciones generales

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tipo | Conector pasante |
| Tipo de interfaz | Conector hembra RJ45 |
| Categoría LAN | Cat5e |
| Número de puertos | 2 |
| Configuración del cableado | T568A + T568B |
| Tipo de protección | UTP |
| Color | Negro |
| Aplicación | Servidores, iluminación de escenarios profesionales, aplicaciones militares |


Especificaciones mecánicas

| | |
|----------------|------|
| Anchura | 26mm |
|----------------|------|

Aprobaciones



| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Cumplimiento/Certificaciones | 2011/65/UE y 2015/863 |
|-------------------------------------|-----------------------|



Part No.
CP30205NMB
RS Stock No.
916-0215

Description
USB 3.0 A to USB 3.0 A, CSK hole.



Part No.
CP30206NMB
RS Stock No.
916-0224

Description
USB 3.0 B to USB 3.0 A, CSK hole.



Part No.
CP30207NMB
RS Stock No.
916-0227

Description
USB 2.0 B to USB 2.0 A, CSK hole.

| | | | |
|---|---|--|---|
|  |  | Part No. CP30208NMB RS Stock No. 916-0221 | Description USB 2.0 A to USB 2.0 A, CSK hole. |
|  |  | Part No. CP30209NMB RS Stock No. 916-0230 | Description USB 2.0 A to USB 2.0 B, CSK hole. |
|  |  | Part No. CP30213MB RS Stock No. 916-0233 | Description LC Duplex SM adaptor, CSK Hole |
|  |  | Part No. CP30214MB | Description LC Duplex MM, CSK Hole |
|  |  | Part No. CP30215MB RS Stock No. 916-0246 | Description SC Simplex SM, CSK Hole |
|  |  | Part No. CP30216MB | Description SC Simplex MM, CSK Hole |
|  |  | Part No. CP30217MB RS Stock No. 916-0249 | Description Toslink, CSK Hole |
|  |  | Part No. CP30220MB RS Stock No. 916-0243 | Description UTP Cat5e RJ45-RJ45, CSK Hole |
|  | | | |



Part No.
CP30220SMB
RS stock No.
916-0252

Description
FTP Cat5e RJ45-RJ45, Shielded,
CSK Hole



Part No.
CP30222SMB
RS Stock No.
916-0255

Description
UTP Cat6 RJ45-RJ45, CSK Hole



Part No.
CP30222SMB
RS Stock No.
916-0259

Description
FTP Cat6 RJ45-RJ45, Shielded, CSK Hole



Part No.
CP30230MB

Description
RCA Phono RED, CSK Hole



Part No.
CP30231MB

Description
RCA Phono WHITE, CSK Hole



Part No.
CP30232MB

Description
RCA Phono YELLOW, CSK Hole

Other colours available on request.



Part No.
CP30241MB

Description
Blanking Plate, CSK Hole