

特点

- 适用于重载应用的锁紧螺母
- 玻璃纤维填充的尼龙内衬
- 符合 DIN985 标准
- A4 级 18/8 不锈钢 (类型 316 S16) – 耐久

RS Pro M6 、本色尼龙插件锁紧螺母

RS 库存号: 248-4539



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

锁紧螺母来自值得信赖的 RS PRO 品牌，包含一个尼龙插件，以确保安全和可靠的固定它们的设计是为了在剧烈振动的情况下仍然保持安全。螺母采用 A2 不锈钢材质，表面镀有光亮的锌层，可在长时间使用中确保耐用性和耐环境性。由于采用 A4 等级，因此它甚至适用于具有挑战性的环境。

提供各种公制尺寸：

- 521-917 是 M3 不锈钢自锁螺母 • 521-923 是 M4 不锈钢自锁螺母
- 521-939 是 M5 不锈钢自锁螺母
- 521-951 是 M8 不锈钢自锁螺母
- 521-967 是 M10 不锈钢自锁螺母
- 521-973 是 M12 不锈钢自锁螺母
- 275-692 是 M16 不锈钢自锁螺母
- 275-709 是 M20 不锈钢自锁螺母

一般规格

螺纹尺寸	M12
类型	尼龙插件
材料	不锈钢
表面	普通
等级	A4
应用	家用电器、如洗衣机和烘干机、工业机械、汽车行业

机械规格

不锈钢类型	A4 316
规格	DIN 7985

认证

合规性 / 认证

rohs

Material	Finish	Thread Size	Stainless Steel Type	Type	RS Part No.
Stainless Steel	Plain	M3	A2, 304	Nylon Insert	521917
Stainless Steel	Plain	M4	A2, 304	Nylon Insert	521923
Stainless Steel	Plain	M5	A2, 304	Nylon Insert	521939
Stainless Steel	Plain	M6	A2, 304	Nylon Insert	521945
Stainless Steel	Plain	M8	A2, 304	Nylon Insert	521951
Stainless Steel	Plain	M10	A2, 304	Nylon Insert	521967
Stainless Steel	Plain	M12	A2, 304	Nylon Insert	521973
Stainless Steel	Plain	M16	A2, 304	Nylon Insert	275692
Stainless Steel	Plain	M20	A2, 304	Nylon Insert	275709

Material	Finish	Thread Size	Stainless Steel Type	Type	RS Part No.
Stainless Steel	Plain	M3	A4, 316	Nylon Insert	767804
Stainless Steel	Plain	M4	A4, 316	Nylon Insert	767810
Stainless Steel	Plain	M5	A4, 316	Nylon Insert	767826
Stainless Steel	Plain	M6	A4, 316	Nylon Insert	767832
Stainless Steel	Plain	M8	A4, 316	Nylon Insert	767848
Stainless Steel	Plain	M10	A4, 316	Nylon Insert	767854
Stainless Steel	Plain	M12	A4, 316	Nylon Insert	2484539
Stainless Steel	Plain	M16	A4, 316	Nylon Insert	7976377
Stainless Steel	Plain	M20	A4, 316	Nylon Insert	7976386

