

SACC-M12FSX-8QO SH ETH - 数据连接器



1414586
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414586>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



数据连接器，Ethernet CAT6_A (10 Gbps)，8-位置，无卤素，屏蔽，孔式 直头 M12，编码: X，快速免剥线连接，螺圈材料: 锌铸，镀镍，电缆外径 5 mm ... 9.7 mm

优势

- 防护等级高，能在现场安全使用
- 绝缘层位移连接：创新省时的安装方式，无需剥线
- 可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽

商业数据

订货号	1414586
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF2CDI
产品关键代码	AF2CDI
目录页面	页码342 (C-2-2019)
GTIN	4055626029238
单件重量（含包装）	46.934 g
单件重量（不含包装）	47.28 g
原产地	DE

SACC-M12FSX-8QO SH ETH - 数据连接器



1414586
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414586>

技术数据

说明

组装说明	注意： 在导线布线时请遵守允许的弯曲半径，因为弯曲力过大可能会有损防护等级。降低连接器上游的机械负载，例如通过使用电缆扎带。
------	---


产品属性

产品类型	圆形连接器（电缆侧）
应用	数据
传感器类型	Ethernet
位数	8
出线口编号	1
屏蔽	有
编码	X
电缆出口	直头

绝缘特性

过电压类别	II
污染等级	3

尺寸

尺寸图	
长度	57 mm
接合螺母扳手规格	15 mm

外部尺寸

外径	5 mm ... 9.7 mm
----	-----------------

壳体

直径外壳	19 mm
------	-------

材料规格

阻燃等级，符合UL 94	V0
密封材料	NBR
夹具体材料	锌铸，镀镍
接触件材料	CuSn
材料接触表面	Ni/Au
接触件载体材料	PA 6.6
螺钉连接材料	锌铸，镀镍
标准/条例	PA 6.6

SACC-M12FSX-8QO SH ETH - 数据连接器



1414586
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414586>

线缆绝缘材料	PVC/PE/PP/橡胶
--------	--------------

连接数据

导线连接

连接方式	快速免剥线连接
接线横截面	0.14 mm² ... 0.34 mm² (柔性)
	0.14 mm² ... 0.34 mm² (刚性)
可连接导线横截面AWG	26 ... 22 (柔性)
	26 ... 22 (刚性)
紧固扭矩	M12 螺母
	5 Nm (压紧螺母)

针位分配

触点 颜色 (信号指示) 触点 (可选)	1 = WHOG (D1+)
	2 = OG (D1-)
	3 = WHGN (D2+)
	4 = GN (D2-)
	5 = WHBN (D4+)
	6 = BN (D4-)
	7 = WHBU (D3-)
	8 = BU (D3+)

电气特性

额定过电压	0.8 kV
绝缘电阻	≥ 100 MΩ
额定电压 U _N	48 V AC
	60 V DC
额定电流 I _N	0.5 A

机械特性

机械参数

插 / 拔周期	≥ 100
---------	-------

连接器

连接1

插座设计	孔式
插座出线	直头
插座螺纹类型	M12
编码	X

电缆/电线

信号类型/分类	Ethernet CAT6 _A (IEC 11801) , 10 Gbps
---------	--

环境和真实条件

SACC-M12FSX-8QO SH ETH - 数据连接器



1414586

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414586>

环境条件

保护等级	IP65
	IP67
环境温度（运行）(孔式连接器/针式连接器)	-40 °C ... 85 °C (针式/孔式)
环境温度（组装）	-5 °C ... 50 °C

标准和规范

测试

标准/规范	PA 6.6: 铁路车辆防火 - 需要整套R22、R23、R24和R26 符合 DIN EN 45545-2标准 (风险层 HL1 - HL3)
标准标识	M12 针式插头连接器
标准/规格	基于IEC 61076-2-109
标准标识	冲击，振动
标准/规格	EN 50155:2001


SACC-M12FSX-8QO SH ETH - 数据连接器

1414586

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414586>


图纸

尺寸图




M12 x 1 直头孔式，屏蔽

功能图



1414586

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414586>



M12插座的引脚分配，8位，插座侧视图

SACC-M12FSX-8QO SH ETH - 数据连接器



1414586

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414586>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414586>



UL 认证

认证ID: E335024-20120831



cUL Listed

认证ID: E335024-20120831

SACC-M12FSX-8QO SH ETH - 数据连接器



1414586
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414586>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.0 气候变化	
CO2e 千克	9.544千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn