


# Fiche technique du produit

Spécifications



## Harmony XVB7 - Base montage plastique argent - pour colonne - accessoire

XVZ01Q

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Type de produit ou équipement        | Accessoire                        |
| Type d'accessoires / pièces séparées | Plaque de fixation plastique      |
| Compatibilité produit                | XVB7.....<br>XV6.....<br>XV4..... |
| Matière                              | Plastique                         |
| Provided accessory                   | Joint<br>Vis                      |
| Poids du produit                     | 0,042 kg                          |

### Complémentaires

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Hauteur         | 34,8 mm           |
| Entrée de câble | Entrée inférieure |
| Couleur         | Argent            |

### Environnement

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Degré de protection IP     | IP65    |
| Environmental Type ratings | Type 12 |

### Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 7,100 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,400 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 7,400 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 46,000 g  |
| Type d'emballage 2             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 60        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 3,141 kg  |

### Garantie contractuelle

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

|  Empreinte environnementale |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total                                                                      | 0.8 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]                                                       | 0.7 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]                                                           | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]                                                            | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]                                                 | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]                                                        | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Profil environnemental                                                                                       | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better

|  Matières et Substances |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé                                                                            | Oui                                                                 |
| Emballage sans plastique                                                                                 | Non                                                                 |
| Directive UE RoHS                                                                                        | <a href="#">Conforme</a>                                            |
| Règlementation REACH                                                                                     | <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a> |

Use Longer

|  Prolongation de vie |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Réparation                                                                                              | Non |

Use Again

|  Réemballer et réusiner |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Potentiel de recyclabilité, en %                                                                           | 80                                         |
| Profil de circularité                                                                                      | <a href="#">Informations de fin de vie</a> |
| Reprise                                                                                                    | Oui                                        |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Caractéristiques  
Harmony XVB7



Durabilité : luminosité élevée et faible consommation d'énergie grâce à des DEL à haut rendement énergétique



Un design élégant avec une touche de modernité pour améliorer l'esthétique de la machine



Conception modulaire pour faciliter l'adaptabilité, l'entretien et la capacité de stockage





Large possibilité de connexions grâce aux normes USB & base IO-link



Sonde réglable et personnalisable avec une tonalité sonore maximale de 102 dB

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Avantages techniques  
Harmony XVB7

Conformité avec les normes IEC, CUL et CCC, ainsi que le marquage CE

Indices de protection jusqu'à IP66 et type 4X

Résistance élevée aux chocs et aux vibrations jusqu'à 6g



DEL à haut rendement énergétique avec une durée de vie de 50 000 heures

Gagnez jusqu'à 75L de temps de câblage grâce à la connexion M12 et à la connexion push-in

Haut niveau de luminosité avec un éclairage jusqu'à 3000cd/m2

Image of product / Alternate images

Alternative

---

