



Couleur: ■ orange

Identique à la figure

## Bornes pour transformateurs série 711 avec CAGE CLAMP®

Les bornes pour transformateurs au numéro d'article 711-180, contribuent à une installation électrique irréprochable. Pour la connexion du conducteur, ces bornes pour transformateurs nécessitent des longueurs de dénudage entre 9 et 10 mm. Ce produit utilise la technologie CAGE CLAMP®. La connexion universelle, aujourd'hui connue sous le nom de CAGE CLAMP®, représente la norme industrielle en matière de connexion électrique et de technologie de connexion. Les dimensions sont 75 x 35 x 23,5 mm en largeur x hauteur x profondeur.

## Données électriques

Données de référence selon		IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category		III	III	II
Pollution degree	3	2	2	
Tension de référence	-	800 V	-	
Tension assignée de tenue aux chocs	-	8 kV	-	
Courant de référence	-	25 A	-	

## Données de raccordement

Points de serrage	10	Connexion 1	
Nombre total des potentiels	10	Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Nombre de types de connexion	1	Longueur de dénudage	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch
		Nombre de pôles	10

## Données géométriques

Largeur	75 mm / 2.953 inch
Hauteur	35 mm / 1.378 inch
Profondeur	23,5 mm / 0.925 inch

**Données du matériau**

Remarque Données du matériau	<a href="#">Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel</a>
Couleur	orange
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,691 MJ
Poids	33,5 g

**Données commerciales**

eCl@ss 10.0	27-14-11-10
eCl@ss 9.0	27-14-11-10
ETIM 9.0	EC000398
ETIM 8.0	EC000398
Unité d'emb. (SUE)	15 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4044918853873
Numéro du tarif douanier	85369010000

**Conformité environnementale du produit**

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

**Approbations / certificats**

Homologations générales			Déclarations de conformité et de fabricant		
Homologation	Norme	Nom du certificat	Homologation	Norme	Nom du certificat
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL-7194	EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	2160584.54	UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	1101145			
UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172			

**Téléchargements****Conformité environnementale du produit****Recherche de conformité**Environmental Product  
Compliance 711-180

## Documentation

### Informations complémentaires

Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB	
-------------------	------------	-------------------	---

## Données CAD/CAE

### Données CAD

2D/3D Models 711-180	
----------------------	---

### Données CAE

EPLAN Data Portal 711-180	
ZUKEN Portal 711-180	