Fiche technique | Référence: 210-811/000-002

Étiquettes textile; pour Smart Printer; adhésif permanent; 7 x 20 mm; jaune

https://www.wago.com/210-811/000-002



Couleur: jaune

Identique à la figure

Données techniques

Procédure de repérage	Transfert thermique
Impression	vierge
Conditionnement	Rouleau
Constitution du conditionnement	3 000 étiquettes/Rouleau ; 2 de front
Appareil d'impression	Smart Printer (Imprimante transfert thermique)

Données géométriques

Profondeur	0,26 mm
Surface de repérage	8 x 20 mm

Données mécaniques

Type de fixation	Soudure
Résistance à l'essuyage	en combinaison avec le ruban encreur 258-5005

Données du matériau

Couleur	jaune
Matière	Tissu de coton plastifié
Résistance aux UV	EN 60068-2-5 : 2010 Procédure B
Informations sur les adhésifs	Caoutchouc naturel
Sans halogène	Oui
Poids	187 g
Charge calorifique	0 MJ

Conditions d'environnement

Température ambiante (stockage)	+10 … +21 °C
Température ambiante (fonctionnement)	+180 °C
Humidité relative	40 … 50 %

Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-40-06-29
eCl@ss 9.0	27-40-06-29
ETIM 9.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4050821674894
Numéro du tarif douanier	58071090000

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 210-811/000-002

Documentation

Mode d'emploi

210-811 Handhabungshinweis zum Druckmaterial	1 28.08.2020	pdf 1397.18 KB	

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Repérage

1.1.1.1 Appareils de marquage

Réf.: 258-5000
Imprimante transfert thermique; Smart Printer; pour tout le marquage de l'armoire de commande; 300 dpi; Avec matériel de repérage