

## 特点

- Mancooler 风扇 500 毫米
- 材料压铸铝合金外壳
- 抛光红色粉末涂层
- 静态 400/460PA

# RS PRO 地板，大负荷风扇 9000m<sup>3</sup> /h 500mm 刀片直径 1 速度 220 → 240 V，带插头： VDE

RS 库存号： 810-1132



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性 1

RS PRO 轮式风扇设计用于商业，工业，零售或休闲应用中的冷却和空气循环。Mancooler 是一种大负荷轴流风扇，动力极其强劲，可提供更远距离的气流。此风扇可作为独立装置在地板上运行，轮子使其便携且易于移动

这款冷却器风扇提供英式或欧式插头。

[810-1136](#) - 英式插头

[810-1132](#) - 欧式插头

## 一般规格

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 风扇类型 | 地板                      |
| 气流   | 9000m³/h                |
| 刀片跨距 | 500mm                   |
| 速度数  | 1                       |
| 材料   | 压铸铝合金外壳                 |
| 表面   | 红色粉末涂层                  |
| 可调支架 | 否                       |
| 防滑基座 | 否                       |
| 应用   | 工业，工厂车间，冷藏库，橡胶加工厂，零售，休闲 |

## 电气规格

|      |                  |
|------|------------------|
| 电源   | 电源供电             |
| 电源电压 | 220V-240V        |
| 插头类型 | VDE              |
| 功耗   | 1100W            |
| 速度   | 1400rpm /1720rpm |
| 噪音级别 | 73dB             |
| 电源线  | 是的               |

机械规格

卷容量

150M3/Min